



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous

Pacific LED Gen5

les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.

Application

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Mises en garde et sécurité


- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions




Pacific LED gen5, L700

Schéma dimensionnel



Pacific LED Gen5

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view

Pacific LED Gen5

Détails sur le produit



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Données techniques de l'éclairage

		Efficacité lumineuse		
Order Code	Full Product Name	(valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau ultra-extensif
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau ultra-extensif
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Faisceau extensif
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Faisceau extensif
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Faisceau extensif
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Faisceau extensif
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	157 lm/W	7 600 lm	Opale
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	136 lm/W	6 600 lm	Opale
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Faisceau extensif
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		
		(valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau ultra- extensif
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau ultra- extensif
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau ultra- extensif
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau ultra- extensif

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		
		(valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	165 lm/W	4 200 lm	Faisceau extensif
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Faisceau ultra-extensif
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	159 lm/W	3 500 lm	Faisceau extensif
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	155 lm/W	6 200 lm	Opale
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	133 lm/W	5 300 lm	Opale
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	158 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	158 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	162 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	160 lm/W	6 400 lm	Faisceau extensif
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	157 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	160 lm/W	2 300 lm	Faisceau extensif
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	151 lm/W	2 300 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Classe électrique I	48,5 W	910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Classe électrique I	48,5 W	910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Classe électrique I	52 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Classe électrique I	48,5 W	910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Classe électrique I	52 W	910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W	910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe électrique I	62 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe électrique I	76 W
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe électrique I	62 W
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe électrique I	76 W
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Classe électrique I	51 W
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe électrique I	49 W
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Classe de sécurité II	51 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Classe électrique I	49 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Classe électrique I	48,5 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe électrique I	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Classe électrique I	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Classe électrique I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Classe électrique I	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Classe électrique I	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Classe électrique I	44 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Classe électrique I	44 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Classe électrique I	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Classe électrique I	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Classe électrique I	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe électrique I	39,5 W
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Classe électrique I	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Classe électrique I	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Classe électrique I	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Classe électrique I	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Classe électrique I	55 W
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe électrique I	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Classe électrique I	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Classe électrique I	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Classe électrique I	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Classe électrique I	51 W
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe électrique I	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe électrique I	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe électrique I	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe électrique I	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe électrique I	26 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe électrique I	22 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Classe électrique I	40 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Classe électrique I	40 W
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe électrique I	40,5 W
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe électrique I	40,5 W
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Classe de sécurité II	40 W
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Classe électrique I	39,5 W
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Classe électrique I	40 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Classe électrique I	40 W
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Classe électrique I	51 W
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Classe électrique I	51 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Classe électrique I	51 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Classe électrique I	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Classe électrique I	15,2 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Non
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Oui
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Non
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Non
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Oui
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Oui
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Non
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Oui
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Non
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Non
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Non
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Non
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Non
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Non
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Non
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Non
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Oui
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Non
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Non
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Non
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Non
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Oui
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Oui
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Oui
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Non
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Non
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Oui
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Non
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Non
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Oui
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Oui
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Oui
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Non
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Non
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Non
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Non
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Non
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Non
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Non
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Non
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Non
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Oui
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Non
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Non
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Non
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Oui
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Non
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Oui
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Classe du risque d'explosion
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque d'explosion
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque d'explosion
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zone 2 et 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zone 2 et 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zone 2 et 22
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque d'explosion
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h

Pacific LED Gen5

		Secours	Éclairage de	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
Order Code	Full Product Name	central	secours	
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-

Approbation et application

		Plage de température ambiante
Order Code	Full Product Name	
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 à +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 à +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 à +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 à +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 à +60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 à +60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25 à +45 °C

		Secours	Éclairage de	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
Order Code	Full Product Name	central	secours	
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-

		Plage de température ambiante
Order Code	Full Product Name	
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 à +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 à +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 à +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 à +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 à +40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 à +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 à +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35 à +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 à +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-25 à +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 à +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 à +45 °C

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868697




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867703**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867705**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867707**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707

