



Robusztus, hálózatra kapcsolható lámpatest kiemelkedő teljesítménnyel.

A Pacific LED gen5 egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai (IK08), víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED gen5 tökéletesen ellenáll az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeinek. Ezenkívül kiválóan teljesít a parkolóházakban és a raktárakban is. A Pacific LED gen5 lámpatestek kiváló, villódzásmentes fényminőséget és homogén fényt, többféle optikát és széles (akár 15 000 lm) fénykibocsátási tartományt biztosítanak. Mindez nagyobb rugalmasságot biztosít az optimális fénysemák tervezésében. Ezenkívül a körforgásos gazdaság szempontjainak megfelelően készültek, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. A lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékeztést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támaztató alkalmazási területeken minimálisan zavarja a működést. A Pacific LED gen5 teljes megoldás: az Interact

Industry rendszerbe való integrációja további lehetőségeket nyit az optimalizált hatékonyság, az energiamegtakarítás, a jobb fénykezelés, a termelékenység és a biztonság terén, így minden téren biztosított az időállósága. Fedezze fel a Pacific LED gen5 szigorú követelményeket támazstó környezetekben nyújtott optimális teljesítményét!

Előnyök

- Hosszú élettartam, amelynek köszönhetően nyugodt lehet a világítási rendszerével kapcsolatban.
- A széles alkalmazási területnek köszönhetően, beleértve az élelmiszer-előállítást, a nehéz- és vegyipart, az autóipart, a parkolóházakat és a raktárakat, biztosan megfelel az Ön ipari igényeinek.
- Az egyszerű szervizelésnek és a moduláris alkatrészcsereének köszönhetően csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az üzemeltetés optimalizálása, valamint az energiamegtakarítás és a rálátás maximalizálása érdekében beépíthető egy Interact hálózatba kapcsolt világítási rendszerbe.

Applications

- Élelmiszer-feldolgozás
- Parkolóházak
- Gyártás
- Raktárak/logisztikai központok

Versions



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L1600

Szolgáltatások

- Rendkívül energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 160 lm/W és akár 100 000 óra élettartam L80 szinten.
- Széles körű felhasználás választható (akár 15 000 lumen) fényárammal és optikával, valamint kiváló minőségű, a vegyszereknek ellenálló anyagokkal.
- Robusztus és kompakt felépítés magas fokú víz- és porvédelemmel (IP66) és mechanikai védelemmel (IK08).
- Nagyfokú egyenletesség, káprázásgátlás és villódzásmentes fényeloszlás.
- Egyszerű felszerelés és karbantartás.
- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Méretezett rajza




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200




WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200



WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Termék részletei



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
-----------------------------	-----

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Beépített vezérlés	InterAct SC100 érzékelő
--------------------	-------------------------

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Robbanásvesélyességi osztály	Zóna: 2 és 22

Vészhelyzeti működés

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Központi vészvilágítás	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC plus jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
---------------------	-------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín-hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Az optika típusa
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Széles sugárzási szög
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Széles sugárzási szög
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Széles sugárzási szög
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Széles sugárzási szög
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Széles sugárzási szög
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6 600 lm	4000 K	136 lm/W	Opál
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	3000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Széles sugárzási szög
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Széles sugárzási szög
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Széles sugárzási szög
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	3 500 lm	4000 K	159 lm/W	Széles sugárzási szög
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	6 200 lm	4000 K	155 lm/W	Opál
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5 300 lm	4000 K	133 lm/W	Opál
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Széles sugárzási szög
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Széles sugárzási szög
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Széles sugárzási szög
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	152 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	154 lm/W	Nagyon széles sugárzási szög
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	151 lm/W	Széles sugárzási szög
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Széles sugárzási szög
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Széles sugárzási szög
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	48,5 W
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	48,5 W
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	97 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	40 W
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	25,5 W
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	66 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	65 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	40 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Nem
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Igen
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Nem
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nem
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Igen
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Igen
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Igen
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Nem
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Igen
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Igen
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nem
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nem
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nem
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Igen
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Nem
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nem
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Igen
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	Nem
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	Igen
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Igen
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nem
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nem
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nem
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Igen
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Igen
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Igen
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nem
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Igen
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nem
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nem
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Nem
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nem
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nem
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Igen
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Igen
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Igen
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Igen
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Igen
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nem
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Igen
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nem
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Igen
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nem
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nem
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nem
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Igen
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Igen
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Igen
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Igen
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nem
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nem
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Igen
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nem
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nem
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nem
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Igen
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Igen
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Igen
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nem
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Igen
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nem
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Igen
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nem
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nem
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nem
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Igen
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Igen
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Igen
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nem
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Igen
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Igen
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	Nem
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Nem
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Igen
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nem
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nem
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Igen
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nem
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Igen
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nem
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nem
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nem
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Igen
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Igen
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Nem
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Nem
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nem
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Igen
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Igen

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 – +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 – +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 – +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 – +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 – +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 – +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-35 – +60 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-35 – +60 °C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-25 – +45 °C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-25 – +45 °C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 – +25 °C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 – +25 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 – +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 – +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 – +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 – +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 – +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 – +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 – +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 – +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 – +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 – +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 – +45 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 – +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 – +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 – +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-25 – +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 – +45 °C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-35 – +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-35 – +60 °C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 – +45 °C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 – +45 °C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 – +25 °C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 – +25 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 – +45 °C
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 – +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 – +45 °C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 – +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 – +45 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	WT490C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	WT490C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
62476400	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrams




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868702




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868413




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868691




WT490CI - 910925868695




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925869401




WT490CI - 910925869405




WT490CI - 910925869406




WT490CI - 910925869410




WT490CI - 910925868250




WT490CI - 910925869610



WT490CI - 910925869611



WT490CI - 910925869606



WT490CI - 910925869607