



# Robusztus, hálózatba kapcsolható lámpatest kiemelkedő teljesítménnyel.

## Pacific LED Gen5

A Pacific LED gen5 egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai (IK08), víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED gen5 tökéletesen ellenáll az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeinek. Ezenkívül kiválóan teljesít a parkolóházakban és a raktárakban is. A Pacific LED gen5 lámpatestek kiváló, villódzásmentes fényminőséget és homogén fényt, többféle optikát és széles (akár 15 000 lm) fénykibocsátási tartományt biztosítanak. Mindez nagyobb rugalmasságot biztosít az optimális fényesség tervezésében. Ezenkívül a körforgásos gazdaság szempontjainak megfelelően készültek, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. A lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékvezést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támaztó alkalmazási területeken minimálisan zavarja a működést. A Pacific LED gen5 teljes megoldás: az Interact Industry rendszerbe való integrációja további lehetőségeket nyit az optimalizált hatékonyság, az energiamegtakarítás, a jobb fénykezelés, a termelékenység és a biztonság terén, így minden téren biztosított az időállósága. Fedezze fel a Pacific LED gen5 szigorú követelményeket támaztó környezetekben nyújtott optimális teljesítményét!

# Pacific LED Gen5

## Előnyök

- Hosszú élettartam, amelynek köszönhetően nyugodt lehet a világítási rendszerével kapcsolatban.
- A széles alkalmazási területnek köszönhetően, beleértve az élelmiszer-előállítást, a nehéz- és vegyipart, az autóiipart, a parkolóházakat és a raktárakat, biztosan megfelel az Ön ipari igényeinek.
- Az egyszerű szervizelésnek és a moduláris alkatrészcsereinek köszönhetően csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az üzemeltetés optimalizálása, valamint az energiamegtakarítás és a rálátás maximalizálása érdekében beépíthető egy Interact hálózatba kapcsolt világítási rendszerbe.

## Szolgáltatások

- Rendkívül energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 160 lm/W és akár 100 000 óra élettartam L80 szinten.
- Széles körű felhasználás választható (akár 15 000 lumen) fényárammal és optikával, valamint kiváló minőségű, a vegyszereknek ellenálló anyagokkal.
- Robusztus és kompakt felépítés magas fokú víz- és porvédelemmel (IP66) és mechanikai védelemmel (IK08).
- Nagyfokú egyenletesség, káprázásgátlás és villódzásmentes fényeloszlás.
- Egyszerű felszerelés és karbantartás.


## Alkalmazás

- Élelmiszer-feldolgozás
- Parkolóházak
- Gyártás
- Raktárak/logisztikai központok

## Figyelmeztetések és biztonság








- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

## Méretezett rajza



# Pacific LED Gen5

## Méretezett rajza



# Pacific LED Gen5

## Méretezett rajza



## Termék részletei



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

# Pacific LED Gen5

## Termék részletei



Pacific LED gen5 connection  
through WAGO connector

### Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

### Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
-----------------------------	-----

### Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

### Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC plus jel
Gyűlékonysági jelzés	Gyűlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
---------------------	-------

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás		
			(névleges)	(névleges)	Fényáram Az optika típusa
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Széles sugárzási szög
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Széles sugárzási szög
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás		Az optika típusa
			(névleges)	(névleges)	
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opál
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	155 lm/W	15 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	155 lm/W	15 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás		Az optika típusa
			(névleges)	(névleges)	
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás		Fényáram	Az optika típusa
			(névleges)	(névleges)		
						polcokhoz tervezett optika
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W		6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W		6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W		4 200 lm	Széles sugárzási szög
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W		6 400 lm	Széles sugárzási szög
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
		színhőmérséklet (névleges)				
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K		162 lm/W	4 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K		159 lm/W	3 500 lm	Széles sugárzási szög
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K		155 lm/W	6 200 lm	Opál
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K		133 lm/W	5 300 lm	Opál
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K		158 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K		158 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K		160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K		165 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K		152 lm/W	10 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K		154 lm/W	10 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K		162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K		160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K		160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K		157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K		160 lm/W	2 300 lm	Széles sugárzási szög
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K		151 lm/W	2 300 lm	Széles sugárzási szög
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K		160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K		160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K		157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K		162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K		157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög

### Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	48,5 W
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	48,5 W
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	97 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	40,5 W
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	40 W
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	25,5 W
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	66 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	65 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	40 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nem	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Igen	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nem	-

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nem	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Igen	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Igen	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nem	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Igen	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Igen	Interact SNS410 antenna
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nem	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Nem	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Igen	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nem	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Igen	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nem	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Igen	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nem	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nem	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nem	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nem	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Igen	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Igen	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Igen	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Igen	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nem	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nem	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Igen	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nem	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nem	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Igen	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Igen	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Igen	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nem	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nem	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Igen	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nem	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nem	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Igen	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Igen	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Igen	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nem	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Igen	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nem	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Igen	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nem	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nem	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Igen	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Igen	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Igen	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nem	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Igen	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Nem	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nem	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nem	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nem	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Igen	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nem	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nem	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nem	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Igen	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nem	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Nem	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-

### Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zóna: 2 és 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zóna: 2 és 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zóna: 2 és 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zóna: 2 és 22
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

### Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás
		vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás
		vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás
		vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás
		vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
		hőmérséklet- tartomány		
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 – +45 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
		hőmérséklet- tartomány		
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 – +30 °C	1	0,4
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 – +45 °C	1	0,4

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 – +30 °C	1	0,4
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 – +60 °C	1	0,4
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 – +60 °C	1	0,4
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +25 °C	-	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +25 °C	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 – +45 °C	1	0,4
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 – +30 °C	1	0,4
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 – +30 °C	1	0,4
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 – +40 °C	1	0,4
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 – +30 °C	1	0,4
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 – +30 °C	1	0,4
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35 – +60 °C	1	0,4
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 – +60 °C	1	0,4
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +25 °C	-	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +25 °C	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 – +45 °C	1	0,4
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 – +45 °C	1	0,4
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 – +45 °C	1	0,4
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 – +45 °C	1	0,4
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 – +45 °C	1	0,4
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 – +45 °C	1	0,4
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C	1	0,4

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

### Termékatatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C


## Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja	Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C	10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C	10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C	10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C	62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C	62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C	62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C	62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C	62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C	62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C	62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C	62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C	62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C	62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C	62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C	62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C	62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C	62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C	62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C	62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C	62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C	62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C	62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C	62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C	62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C	62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C	62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C	62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C	62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C	62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C	77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C	77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C	77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C	77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C	62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C	62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C	62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C	62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C	10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C	62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C	62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C	62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C	62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C	62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C	62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511**



**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586728**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586731**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586773**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586736**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586743**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741**



**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869406**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250**




**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869610**



**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869611**



**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869606**



**Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869607**

