



Robuuste, connectable armatuur met uitstekende prestaties.

Pacific LED gen5 is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwe en zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED gen5 heeft een mooi mechanisch ontwerp (IK08), is beschermd tegen water en stof (IP66) en is bestand tegen chemische stoffen; de perfecte combinatie voor de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. De lamp is ook heel geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Pacific LED gen5-armaturen bieden een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht, zonder artefacten, en worden aangeboden met meerdere optieken en een groot bereik qua lichtopbrengst (tot 15.000 lm). Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een verlichtingsschema. Ook worden ze ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze volledig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. De armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke eigendomskosten, energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimumaantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. En om het helemaal af te maken kunnen de

Pacific LED gen5 armaturen geïntegreerd worden met Interact Industry, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om de efficiëntie, energiebesparingen, het lichtbeheer, de productiviteit en veiligheid te optimaliseren. In elk opzicht helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek de Pacific LED gen5. Optimale prestaties voor veeleisende omgevingen.

Voordelen

- Een lange levensduur zonder zorgen over je verlichtingsinstallatie.
- Geschikt voor jouw industriële toepassingen dankzij een groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen.
- Onderhoud en het vervangen van onderdelen is eenvoudig door de modulaire benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag.
- Kan worden geïntegreerd met een Interact connected lighting-installatie om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te optimaliseren.

Applications

- Voedselverwerking
- Parkeergarages
- Productie
- Magazijnen/distributiecentra

Versions

Kenmerken

- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80.
- Groot aantal toepassingsmogelijkheden met krachtige lichtopbrengst (tot 15.000 lumen) en brede keuze uit optieken, in combinatie met materialen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen chemische stoffen.
- Robuust en compact productontwerp met hoge bescherming tegen water en stof (IP66), in combinatie met een hoge mate van mechanische bescherming (IK08).
- Lichtverdelingen met hoge uniformiteit, verblindingsregeling en zonder artefacten.
- Probleemloze installatie en onderhoud.
- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L1600


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Maatschets




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200




WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600




WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700



WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800



WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200



WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Productgegevens



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
---------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Ingebouwde regeling	InterAct SC100 sensor
---------------------	-----------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Explosiegevaarklasse	Zone 2 en 22

Werking op noodstroom

Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-plusmarkering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
------------------------	-------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Brede bundel
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Brede bundel
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Brede bundel
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Brede bundel
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Brede bundel
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	4000 K	136 lm/W	Opaal
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	3000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Brede bundel
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Brede bundel
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Zeer brede bundel
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektipe
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Brede bundel
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Zeer brede bundel
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Zeer brede bundel
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Brede bundel
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Zeer brede bundel
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Zeer brede bundel
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Zeer brede bundel
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	4000 K	133 lm/W	Opaal
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	3.500 lm	4000 K	159 lm/W	Brede bundel
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	151 lm/W	Brede bundel
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Brede bundel
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	26 W
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	40 W
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	51 W
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	39,5 W
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	40 W
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	40 W
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	51 W
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	51 W
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	51 W
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	22 W
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Nee
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Ja
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Nee
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nee
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Ja
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Ja
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Nee
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Ja
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nee
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nee
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nee
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Ja
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Nee
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nee
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nee
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Nee
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ja
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nee
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nee
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Nee
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nee
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nee
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ja
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ja
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ja
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Ja
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nee
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nee
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ja
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nee
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nee
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nee
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ja
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ja
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ja
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nee
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nee
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ja
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nee
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nee
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nee
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ja
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ja
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nee
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ja
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nee
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ja
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nee
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nee
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nee
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ja
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nee
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ja
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nee
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nee
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nee
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Nee
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Ja
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nee
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nee
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nee
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Ja
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nee
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Ja
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Nee
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Nee
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Nee
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Ja
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Nee
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nee
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Ja
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Nee
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Nee
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nee
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nee
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ja
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ja

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 tot +30 °C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 tot +45 °C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 tot +30 °C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +40 °C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 tot +40 °C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 tot +40 °C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 tot +40 °C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +30 °C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 tot +30 °C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 tot +45 °C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 tot +45 °C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 tot +45 °C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 tot +45 °C
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514627536	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrammen




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868423




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868413




WT490CI - 910925868692




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868419




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868422




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717












WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716







WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868417




WT490CI - 910925868418




WT490CI - 910925868420




WT490CI - 910925868421




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868707



WT490CI - 910925868250



WT490CI - 910925868617