



Robust, tilkoblingsbar armatur med fremragende ytelse.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 er en innovativ og klasseledende vanntett LED-armatur som er anerkjent for sin optimale ytelse. Den oppfyller de høye kravene til moderne og tøffe industrier. Den er en svært robust, kompakt og pålitelig armatur med utmerket lyskvalitet. Pacific LED gen5 har en høy grad av mekanisk (IK08) beskyttelse og vann- og støvbeskyttelse (IP66) samt dokumentert kjemikaliebestandighet og den tåler svært godt de tøffe forholdene i bil-, mat- og tungindustrien. Den fungerer imidlertid også godt i parkeringshus og varehus. Pacific LED gen5-armaturer gir overlegen lyskvalitet og homogent lys uten artefakter og leveres med et stort utvalg av optikk og lyseffekter (opptil 15 000 lm). Dette sikrer mer fleksibilitet i optimalisert lysplanlegging. Den er også utformet med en sirkulær tilnærming, noe som betyr at armaturene kan vedlikeholdes og oppgraderes for å forlenge den totale levetiden. Armaturene utmerker seg med rask og enkel montering samt muligheten for gjennomkobling og ulike tilkoblings- og monteringsmuligheter, men også på grunn av attraktiv TCO, energieffektivitet og enkelt vedlikehold – med et minimum av driftsforstyrrelser på krevende bruksområder. For å gjøre Pacific LED gen5 enda mer komplett gir systemintegrasjon med Interact Industry ytterligere muligheter for optimal effektivitet, energisparing, forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhet, noe som gjør den fremtidssikker på alle måter. Oppdag Pacific LED gen5 – optimal ytelse for krevende miljøer.

Fordeler

- Lang levetid gir trygghet på belysningsinstallasjonen.
- Egnet for industribruk inkludert næringsmiddelindustri, tungindustri, kjemisk industri, bilindustri, parkeringshus og lager.
- Redusert vedlikeholdsinvestering takket være enkel service og modulbasert utskiftning av deler.
- Kan integreres i en Interact intelligent-belysningsinstallasjon for å optimalisere driften og maksimere energibesparelsen og innsikten.

Funksjoner

- Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 160 lm/W og levetid på opptil 100 000 timer (L80).
- Mange bruksområder med omfattende lumeneffekt (opptil 15 000 lumen) og valg av optikk, kombinert med kjemikaliebestandige materialer av høy kvalitet.
- Robust og kompakt produktarkitektur med høy vann- og støvbeskyttelse (IP66) kombinert med en høy grad av mekanisk beskyttelse (IK08).
- Meget jevn lysspredning med blendingskontroll uten artefakter.
- Problemfri montering og vedlikehold.


Søknad

- Næringsmiddelindustri
- Parkeringshus
- Produksjon
- Lager/distribusjonsanlegg


Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Målskisse



Målskisse



Pacific LED Gen5

Målskisse



Produkt detaljer



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Produkt detaljer



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfnatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC plus-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Flimrerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-7%

Teknisk belysning

		Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Bredstrålet
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Bredstrålet
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Bredstrålet
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Bredstrålet
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	7 600 lm	Opal
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opal

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Svært bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Svært bredstrålet
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Svært bredstrålet
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Svært bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Svært bredstrålet
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Svært bredstrålet
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Svært bredstrålet
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Svært bredstrålet
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Svært bredstrålet
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålet – High-rack optikk
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålet
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålet
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6 200 lm	Opal
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opal
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålet
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
		fargetemperatur (nom.)			
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålet
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålet
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Bredstrålet
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Bredstrålet
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålet
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	62 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	76 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	52 W	910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	62 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	76 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Sikkerhetsklasse I	52 W	910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W	910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	49 W
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Sikkerhetsklasse II	51 W
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Sikkerhetsklasse I	49 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sikkerhetsklasse I	48,5 W
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	44 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	44 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sikkerhetsklasse I	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Sikkerhetsklasse I	43,5 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	55 W
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sikkerhetsklasse I	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	44 W
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	43,5 W
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	55 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	55 W
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	26 W
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	22 W
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhetsklasse I	22 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40,5 W
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Sikkerhetsklasse II	40 W
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Sikkerhetsklasse I	44 W
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhetsklasse I	25,5 W
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	22 W
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhetsklasse I	22 W
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Sikkerhetsklasse I	51 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Sikkerhetsklasse I	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Sikkerhetsklasse I	15,2 W
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	40 W
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Effektforbruk
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	39,5 W
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhetsklasse I	51 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	Nei	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	Ja	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	Nei	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	Nei	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	Ja	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	Ja	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	Ja	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	Nei	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	Ja	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	Ja	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	Ja	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	Nei	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	Nei	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	Nei	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	Ja	InterAct SNS410- antenne
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O P15 L1800	Nei	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO P15 L1800	Nei	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB P15 L1800	Nei	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB P15 L1800	Ja	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Nei	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Nei	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Ja	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nei	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nei	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB P15 L1200	Nei	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	Ja	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	Nei	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	Ja	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 P15L1200	Nei	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 P15L1200	Nei	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nei	-

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	Nei	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	Nei	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	Ja	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	Ja	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	Ja	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Ja	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	Ja	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	Nei	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	Ja	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	Nei	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	Ja	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	Nei	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	Nei	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	Nei	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	Ja	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	Ja	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	Ja	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Ja	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	Nei	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	Ja	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nei	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nei	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nei	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nei	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nei	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nei	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nei	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nei	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nei	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nei	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nei	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nei	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nei	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Nei	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nei	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nei	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Nei	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Ja	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nei	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nei	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Nei	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Nei	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Nei	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Eksplsjonsfare- klasse
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nei	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nei	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Nei	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nei	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nei	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nei	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Ja	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nei	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nei	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nei	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nei	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nei	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nei	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Nei	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Nei	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nei	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Nei	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Nei	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nei	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nei	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ja	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nei	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Nei	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nei	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nei	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Eksplsjonsfare- klasse
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-

Order Code	Full Product Name	Ekspløsjonsfare- klasse
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Sone 2 og 22
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Sone 2 og 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sone 2 og 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sone 2 og 22
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Ekspløsjonsfare- klasse
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-

Order Code	Full Product Name	Eksplisjonsfare-klasse
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-

Order Code	Full Product Name	Eksplisjonsfare-klasse
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon	3 time(r)
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI-grensesnitt	3 time(r)
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI- grensesnitt	3 time(r)

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI- grensesnitt	3 time(r)
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI- grensesnitt	3 time(r)
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI- grensesnitt	3 time(r)
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI- grensesnitt	3 time(r)
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro- versjon	3 time(r)
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-	-	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product	Sentral		Nominell
	Name	nødbelysning	Nødbelysning	varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product	Sentral		Nominell
	Name	nødbelysning	Nødbelysning	varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer
		mellom
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 til +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 til +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 til +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 til +45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 til +60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 til +60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer
		mellom
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25 til +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 til +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 til +45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 til +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 til +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 til +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 til +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 til +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 til +40 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	–25 til +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	–25 til +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	–25 til +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	–25 til +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 til +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	–25 til +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	–25 til +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 til +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	–25 til +45 °C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	–25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	–25 til +45 °C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 til +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	–35 til +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	–35 til +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	–25 til +45 °C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	0 til +40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	–25 til +45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	–25 til +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	–25 til +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	–25 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	–25 til +45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	–25 til +45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 til +45 °C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 til +45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	–25 til +45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	–25 til +45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 til +45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	–25 til +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	–25 til +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	–25 til +45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	–25 til +45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	–25 til +45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	–25 til +45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	–25 til +45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	–25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868697




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868694




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265






Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869402




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869403**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869405**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869406**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869404




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869407**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408






**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869410**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868612




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621

Pacific LED Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868622

