



Solidna, zintegrowana oprawa oświetleniowa o wyjątkowej wydajności.

Pacific LED gen5 to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalną wydajność. Spełnia wysokie wymagania współczesnych gałęzi przemysłu, gdzie panują trudne warunki pracy. Jest to bardzo wytrzymała, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Wysoki stopień ochrony mechanicznej (IK08) oraz ochrona przed działaniem wody i pyłu (IP66) w połączeniu z przetestowaną odpornością chemiczną sprawiają, że oprawa Pacific LED gen5 świetnie znosi trudne warunki przemysłu samochodowego, spożywczego i ciężkiego. Można ją również z powodzeniem stosować w garażach i magazynach. Oprawy Pacific LED gen5 zapewniają doskonałą jakość światła bez artefaktów o jednolitej charakterystyce z szerokim wyborem opcji optyki i strumieni świetlnych (do 15 000 lm). To daje większą swobodę w projektowaniu optymalnych schematów oświetleniowych, tworzonych w podejściu cyrkularnym, co umożliwia ich modernizację i wydłużenie okresu eksploatacji. Oprawy te można szybko i łatwo zainstalować, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobodę wyboru opcji połączeń i montażu. Są one również atrakcyjne ze względu na niski całkowity koszt posiadania (TCO), dobrą wydajność energetyczną i łatwość konserwacji – przy minimalnych zakłóceniach pracy w wymagających zastosowaniach. Oprawy Pacific LED gen5

są w pełni kompatybilne z systemem Interact Industry, co otwiera dodatkowe możliwości w zakresie optymalizacji wydajności, oszczędności energii, lepszego zarządzania światłem, produktywności oraz bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest zatem przyszłościowe w każdym aspekcie. Odkryj oprawy Pacific LED gen5. Optymalna wydajność w trudnych warunkach.

Korzyści

- Wysoka trwałość użytkowa pozwala zapomnieć o instalacji oświetleniowej.
- Szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle od przetwórstwa żywności, poprzez przemysł ciężki i chemiczny, motoryzacyjny, aż po garaże i magazyny.
- Niższe koszty utrzymania dzięki łatwemu serwisowaniu i wymianie części w systemie modułowym.
- Możliwość integracji z systemem oświetleniowym Interact w celu optymalizacji pracy, maksymalnej oszczędności energii i analizy danych.

Applications

- Przetwórstwo żywności
- Garaże
- Zakłady produkcyjne
- Magazyny / centra dystrybucyjne

Wersje

Cechy

- Znakomita energooszczędność i długi okres eksploatacji: do 165 lm/W i do 100 000 godzin L80.
- Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru strumienia świetlnego (do 15 000 lumenów) i optyki w połączeniu z wysokiej jakości materiałami odpornymi na działanie substancji chemicznych.
- Solidna i kompaktowa konstrukcja produktu o wysokim stopniu ochrony przed działaniem wody i pyłu (IP66) i wysokim stopniu ochrony mechanicznej (IK08).
- Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności z kontrolą olśnień.
- Bezproblemowa instalacja i konserwacja.
- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L1600


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Rysunki techniczne




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800



WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200



WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Więcej o produkcie



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
-------------------------------	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Sterownik wbudowany	Czujnik InterAct SC100
---------------------	------------------------

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J] ochrona przed wandalami]
Klasa zagrożenia wybuchem	Strefa 2 i 22

Praca w trybie awaryjnym

Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
----------------------------------	-------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Typ optyki
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Szeroki rozsył światła
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Szeroki rozsył światła
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Szeroki rozsył światła
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamięnionowa) (Nom)	Typ optyki
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Szeroki rozsył światła
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Szeroki rozsył światła
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6 600 lm	4000 K	136 lm/W	Opalizowany
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	3000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Szeroki rozsył światła
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Szeroki rozsył światła
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamięnionowa) (Nom)	Typ optyki
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Szeroki rozsył światła
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Szeroki rozsył światła
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5 300 lm	4000 K	133 lm/W	Opalizowany
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Szeroki rozsył światła
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Szeroki rozsył światła
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Szeroki rozsył światła
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	154 lm/W	Bardzo szeroki rozsył światła
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	151 lm/W	Szeroki rozsył światła
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Szeroki rozsył światła
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Szeroki rozsył światła
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Szeroki rozsył światła

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	25,5 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	65 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	51 W
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	51 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Nie
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Tak
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Nie
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nie
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Tak
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Tak
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Tak
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Nie
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Tak
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Tak
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Tak
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Tak
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Nie
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Tak
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nie
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Tak
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Tak
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Tak
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nie
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Tak
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nie
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nie
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Nie
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nie
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nie
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Tak
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Tak
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Tak
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Tak
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nie
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Tak
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nie
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Tak
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nie
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nie
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nie
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Tak
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Tak
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Tak
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Tak
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nie
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Tak
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nie
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Tak
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nie
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nie
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nie
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Tak
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Tak
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Tak
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nie
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Tak
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nie
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Tak
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nie
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nie
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nie
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Tak
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Tak
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Tak
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nie
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Tak
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Tak
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Tak
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nie
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Tak
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nie
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nie
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	Nie
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Tak
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Nie
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nie
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nie
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Tak
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Tak

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Od -25°C do +45°C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Od -25°C do +45°C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Od -25°C do +45°C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Od 0°C do +30°C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Od -25°C do +45°C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Od 0°C do +30°C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Od -25°C do +45°C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Od -25°C do +45°C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Od -35°C do +60°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Od -35°C do +60°C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Od -25°C do +25°C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Od -25°C do +45°C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Od -25°C do +45°C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Od -25°C do +45°C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Od 0°C do +40°C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Od 0°C do +40°C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Od -25°C do +45°C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Od 0°C do +40°C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Od 0°C do +40°C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Od 0°C do +30°C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Od -25°C do +45°C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Od 0°C do +30°C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Od 0°C do +40°C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Od 0°C do +40°C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Od 0°C do +30°C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Od 0°C do +30°C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Od -25°C do +45°C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Od -35°C do +60°C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Od -35°C do +60°C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Od -25°C do +45°C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Od -25°C do +25°C
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Od -25°C do +45°C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Od -25°C do +45°C
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Od -25°C do +45°C
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	Od -25°C do +45°C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Od -25°C do +45°C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Od -25°C do +45°C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
62480100	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
77198700	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrams



WT490CI - 910770229590

WT490CI - 910925868249


WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698

WT490CI - 910925868259


WT490CI - 910925868702




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868417




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925869408



WT490CI - 910925869410



WT490CI - 910925869610



WT490CI - 910925869611