



Robustné pripojiteľné svietidlo s vynikajúcim výkonom.

Pacific LED 5. generácie je inovatívne špičkové vodotesné svietidlo LED, ktoré si získava obdiv za svoj optimálny výkon. Splňa vysoké požiadavky moderných a náročných priemyselných odvetví. Toto veľmi robustné, kompaktné a spoľahlivé osvetlenie prináša vynikajúcu kvalitu svetla. Vďaka vysokej úrovni mechanickej ochrany (IK08), ochrany proti vode a prachu (IP66) a overenej chemickej odolnosti si svietidlo Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmienkami v automobilovom, potravinárskom a ťažkom priemysle. Veľmi dobré výsledky však dosahuje aj v parkovacích garážach a skladoch. Svietidlá Pacific LED gen5 vyžarujú vynikajúce homogénne svetlo bez artefaktov, ponúkajú rôzne optiky a širokú škálu hodnôt svetelného toku (až 15 000 lm). Tým zvyšujú flexibilitu pri plánovaní optimalizovaných schém osvetlenia. Pretože sa pri navrhovaní využil prístup s dôrazom na obehové hospodárstvo, je možné tieto svietidlá s možnosťou kompletnej údržby modernizovať, a predĺžiť tak ich celkovú životnosť. Tieto svietidlá vynikajú rýchlou a jednoduchou montážou, ktorá umožňuje prekáblovanie a rôzne verzie pripojenia a montáže. Zaujímajú tiež nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi, energetickou účinnosťou a ľahkou údržbou, vďaka ktorej je narušenie pracovných procesov v náročných prostrediach úplne minimálne. Komplexnosť riešenia svietidiel Pacific LED gen5 zvyšuje integrácia systému s riešením Interact Industry prinášajúcim ďalšie príležitosti optimalizácie účinnosti, úspory energie, ovládania osvetlenia,

produktivity a bezpečnosti. Je pripravené na budúci vývoj v každom smere. Objavte svietidlo Pacific LED gen5 ponúkajúce optimálny výkon v náročných prostrediach.

Výhody

- Dlhá životnosť ponúka bezproblémovú prevádzku vašej inštalácie osvetlenia.
- Vhodné na vaše priemyselné použitie vďaka širokému rozsahu aplikácií od potravinárskej výroby cez ťažký priemysel, chemický priemysel, automobilový priemysel až po parkovacie garáže a sklady.
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka jednoduchému servisu a náhradným dielom využívajúcim modulárny systém.
- Možnosť integrácie do prepojeného osvetľovacieho systému Interact na optimalizáciu prevádzky, dosiahnutie maximálnej úspory energie a získanie prehľadu.

Applications

- Spracovanie potravín
- Parkovacie garáže
- Výroba;
- Sklady/distribučné centrá

Versions

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnosť a dlhá životnosť: až 160 lm/W a životnosť 100 000 h L80.
- Široké pokrytie aplikácií so širokým výberom svetelného toku (až do 15 000 lúmenov) a optiky v kombinácii s kvalitnými materiálmi odolnými voči chemikáliám.
- Robustná a kompaktná architektúra s vysokou ochranou proti vode a prachu (IP66) v kombinácii s vysokým stupňom mechanickej ochrany (IK08).
- Vysoká rovnomernosť vyžarovania svetla bez oslnenia a rušivých svetelných odchýlok.
- Bezproblémová montáž a údržba.
- UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.
- Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5,, L1600


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Rozmerový obrázok




WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200




WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800




WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200




WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180




WT490C 235/840 PSD HE WB PI5 L700



WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120



WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Podrobnosti o produkte



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (P15) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájача	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	>80
----------------------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Vstavané riadenie	Senzor InterAct SC100
-------------------	-----------------------

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Trieda nebezpečenstva výbuchu	Zóna 2 a 22

Núdzová prevádzka

Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h
Centrálna núdzová prevádzka	Nie

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
----------------------------	-------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Typ optiky
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Široké vyžarovanie
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Široké vyžarovanie
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Široké vyžarovanie
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyžarovanie
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Široké vyžarovanie
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyžarovanie
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6 600 lm	4000 K	136 lm/W	Opálové
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Typ optiky
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	3000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyžarovanie
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyžarovanie
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Typ optiky
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyžarovanie
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyžarovanie
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	3 500 lm	4000 K	159 lm/W	Široké vyžarovanie
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	6 200 lm	4000 K	155 lm/W	Opálové
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5 300 lm	4000 K	133 lm/W	Opálové
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyžarovanie
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyžarovanie
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyžarovanie
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	152 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	154 lm/W	Veľmi široké vyžarovanie
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	151 lm/W	Široké vyžarovanie
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyžarovanie
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyžarovanie
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	48,5 W
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	48,5 W
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	97 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	25,5 W
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	66 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	65 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Nie
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Áno
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Nie
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nie
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Áno
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Áno
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Áno
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Nie
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Áno
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Áno
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Áno
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Áno
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Nie
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Áno
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	Nie
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	Áno
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Áno
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nie
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nie
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Áno
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Áno
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Áno
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nie
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Áno
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nie
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nie
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Nie
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nie
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nie
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Áno
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Áno
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Áno
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Áno
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Áno
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nie
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Áno
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nie
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Áno
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nie
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nie
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nie
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Áno
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Áno
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Áno
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Áno
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nie
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Áno
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nie
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Áno
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nie
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nie
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nie
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Áno
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Áno
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Áno
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nie
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Áno
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nie
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Áno
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nie
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nie
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nie
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Áno
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Áno
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nie
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Áno
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Áno
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	Nie
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Nie
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Áno
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nie
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nie
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Áno
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nie
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nie
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Áno
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Áno
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Nie
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Nie
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nie
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nie
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Áno
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Áno

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 až +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 až +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 až +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 až +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 až +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 až +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-25 až +45 °C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-25 až +45 °C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +25 °C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +25 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 až +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 až +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 až +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 až +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 až +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 až +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 až +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 až +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 až +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-25 až +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 až +45 °C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-35 až +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-35 až +60 °C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 až +45 °C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +25 °C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +25 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 až +45 °C
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 až +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 až +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 až +45 °C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 až +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	WT490C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	WT490C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
62479500	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrams




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868702




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868691




WT490CI - 910925868695




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925869401




WT490CI - 910925869405




WT490CI - 910925869406




WT490CI - 910925869410




WT490CI - 910925868250




WT490CI - 910925869610



WT490CI - 910925869611



WT490CI - 910925869606



WT490CI - 910925869607