



Robustné pripojiteľné svietidlo s vynikajúcim výkonom.

Pacific LED Gen5

Pacific LED 5. generácie je inovatívne špičkové vodotesné svietidlo LED, ktoré si získava obdiv za svoj optimálny výkon. Splňa vysoké požiadavky moderných a náročných priemyselných odvetví. Toto veľmi robustné, kompaktné a spoľahlivé osvetlenie prináša vynikajúcu kvalitu svetla. Vďaka vysokej úrovni mechanickej ochrany (IK08), ochrany proti vode a prachu (IP66) a overenej chemickej odolnosti si svietidlo Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmienkami v automobilovom, potravinárskom a ťažkom priemysle. Veľmi dobré výsledky však dosahuje aj v parkovacích garážach a skladoch. Svietidlá Pacific LED gen5 vyžarujú vynikajúce homogénne svetlo bez artefaktov, ponúkajú rôzne optiky a širokú škálu hodnôt svetelného toku (až 15 000 lm). Tým zvyšujú flexibilitu pri plánovaní optimalizovaných schém osvetlenia. Pretože sa pri navrhovaní využil prístup s dôrazom na obehové hospodárstvo, je možné tieto svietidlá s možnosťou kompletnej údržby modernizovať, a predĺžiť tak ich celkovú životnosť. Tieto svietidlá vynikajú rýchlou a jednoduchou montážou, ktorá umožňuje prekáblovanie a rôzne verzie pripojenia a montáže. Zaujímajú tiež nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi, energetickou účinnosťou a ľahkou údržbou, vďaka ktorej je narušenie pracovných procesov v náročných prostrediach úplne minimálne. Komplexnosť riešenia svietidiel Pacific LED gen5 zvyšuje integrácia systému s riešením Interact Industry prinášajúcim ďalšie príležitosti optimalizácie účinnosti, úspory energie, ovládania osvetlenia, produktivity a bezpečnosti. Je pripravené na budúci vývoj v každom smere. Objavte svietidlo Pacific LED gen5 ponúkajúce optimálny výkon v náročných prostrediach.

Výhody

- Dlhá životnosť ponúka bezproblémovú prevádzku vašej inštalácie osvetlenia.
- Vhodné na vaše priemyselné použitie vďaka širokému rozsahu aplikácií od potravinárskej výroby cez ťažký priemysel, chemický priemysel, automobilový priemysel až po parkovacie garáže a sklady.
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka jednoduchému servisu a náhradným dielom využívajúcim modulárny systém.
- Možnosť integrácie do prepojeného osvetľovacieho systému Interact na optimalizáciu prevádzky, dosiahnutie maximálnej úspory energie a získanie prehľadu.

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnosť a dlhá životnosť: až 160 lm/W a životnosť 100 000 h L80.
- Široké pokrytie aplikácií so širokým výberom svetelného toku (až do 15 000 lúmenov) a optiky v kombinácii s kvalitnými materiálmi odolnými voči chemikáliám.
- Robustná a kompaktná architektúra s vysokou ochranou proti vode a prachu (IP66) v kombinácii s vysokým stupňom mechanickej ochrany (IK08).
- Vysoká rovnomernosť vyžarovania svetla bez oslnenia a rušivých svetelných odchýlok.
- Bezproblémová montáž a údržba.

Aplikácie

- Spracovanie potravín
- Parkovacie garáže
- Výroba;
- Sklady/distribučné centrá

Varovanie a ochrana

- UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.
- Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.

Versions




Pacific LED gen5,, L1600




Pacific LED gen5, Wieland connector

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Pacific LED gen5, looping
connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland
connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector side
view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Podrobnosti o produkte



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-7%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Široké vyžarovanie
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Široké vyžarovanie
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	136 lm/W	6 600 lm	Opáľové
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Široké vyžarovanie
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	160 lm/W	6 400 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	162 lm/W	6 400 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Veľmi široké vyžarovanie
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Veľmi široké vyžarovanie
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Veľmi široké vyžarovanie
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	165 lm/W	4 200 lm	Široké vyžarovanie
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Veľmi široké vyžarovanie
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	133 lm/W	5 300 lm	Opálové
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	158 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	158 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	160 lm/W	2 300 lm	Široké vyžarovanie
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	151 lm/W	2 300 lm	Široké vyžarovanie
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyžarovanie
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	49 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W	62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W	10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W	10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	40,5 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Vstavané	
		Stmievateľné	riadenie
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nie	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Áno	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nie	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nie	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Áno	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Áno	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Áno	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nie	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Áno	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Áno	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Áno	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Áno	Anténa InterAct SNS410
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nie	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Áno	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Vstavané	
		Stmievateľné	riadenie
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nie	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Áno	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Áno	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Áno	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nie	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Áno	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nie	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nie	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nie	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nie	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Áno	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Áno	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Áno	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Áno	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Áno	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nie	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Áno	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nie	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Vstavane	
		Stmievateľné	riadenie
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Áno	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nie	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nie	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Áno	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Áno	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Áno	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Áno	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nie	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Áno	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nie	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Áno	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nie	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nie	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Áno	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Áno	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Áno	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nie	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Áno	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nie	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Áno	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Vstavane	
		Stmievateľné	riadenie
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nie	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Áno	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Áno	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Áno	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nie	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Áno	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Áno	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nie	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Áno	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nie	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Áno	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Áno	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nie	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Áno	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Áno	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Trieda nebezpečenstva	
		výbuchu	
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-	
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-	
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zóna 2 a 22	
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zóna 2 a 22	
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zóna 2 a 22	
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zóna 2 a 22	

Order Code	Full Product Name	Trieda nebezpečenstva	
		výbuchu	
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-	
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-	
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-	
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-	
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-	
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Trieda nebezpečenstva výbuchu
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Trieda nebezpečenstva výbuchu
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	-	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	-	-	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	-	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	-	-	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod.	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
			s rozhraním DALI	
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 až +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 až +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 až +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 až +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 až +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 až +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 až +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 až +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	–25 až +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	–25 až +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	–25 až +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	–25 až +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 až +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 až +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	–25 až +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	–25 až +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 až +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 až +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	–25 až +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	–25 až +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	–25 až +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	–25 až +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 až +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	–25 až +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	–25 až +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 až +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 až +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	–25 až +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	–25 až +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	–25 až +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	–25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	–25 až +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	–25 až +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	–25 až +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	–25 až +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	–25 až +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	–25 až +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 až +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 až +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	–25 až +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	–25 až +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	–25 až +45 °C
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	–35 až +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	–35 až +60 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 až +45 °C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	–25 až +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	–25 až +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	–25 až +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	–25 až +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	–25 až +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	–25 až +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	–25 až +45 °C

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868261**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868699**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868706**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868288**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868511**


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868516**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868701**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868703**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868509**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867704**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867723**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867732**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867735**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867706**


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867712**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867711**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867724**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867726**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867727**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867713**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867717**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868287



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868256


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868510



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867733



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707

