



Robust och anslutningsbar armatur med enastående prestanda.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 är en innovativ och förstklassig vattentät LED-armatur som lovordas för sin optimala prestanda. Den uppfyller de hårda kraven i moderna och tuffa industrimiljöer. Den är en mycket robust, kompakt och pålitlig armatur med utmärkt ljuskvalitet. Med ett höggradigt skydd mot mekanisk skada (IK08), vatten och damm (IP66) i kombination med beprövad kemikalietålighet har Pacific LED gen5 perfekta egenskaper för att tåla de påfrestande förhållandena i fordons- och livsmedelsindustrierna såväl som tung industri. Dessutom presterar den väl i parkeringsgarage och lagerlokaler. Pacific LED gen5-armaturer ger en ljuskvalitet och ett homogent ljus som är överlägset och fritt från artefakter, och erbjuds med flera typer av optik och ljusflöden (upp till 15 000 lm). Detta gör den mer flexibel i planeringen av optimerade belysningsarrangemang. Konstruktionen har också en cirkulär inriktning, vilket innebär att de fullt reparerbara armaturerna kan uppgraderas för att förlänga dess totala livslängd. Armaturerna utmärker sig tack vare sin snabba och enkla installation, vilket underlättar användning av genomgående kablage och olika anslutnings- och monteringsalternativ. Dessutom har de en attraktiv total ägandekostnad (TCO), energieffektivitet och lättamt underhåll som påverkar verksamheten i krävande miljöer minimalt. Pacific LED gen5 görs än mer komplett av systemintegrationen med Interact Industry, som öppnar för ytterligare möjligheter till optimerad effektivitet, energibesparingar, förbättrad belysningshantering, produktivitet och säkerhet. Alltså en framtidssäkring i alla avseenden. Upptäck Pacific LED gen5. Optimal prestanda för krävande miljöer.

Fördelar

- Den långa livslängden hos din belysningsinstallation ger sinnesro.
- Lämplig för användning inom industri tack vare den breda täckningen som innefattar livsmedelsproduktion, tung och kemisk industri, fordonsindustri, parkeringsgarage och lagerlokaler.
- Sänker dina investeringar i underhåll tack vare lättskött service och reservdelsbyte av modulär typ.
- Kan integreras med en Interact-ansluten belysningsinstallation för att optimera din verksamhet och maximera energibesparing och insikter.

Funktioner

- Mycket energieffektiv med lång livslängd: Upp till 160 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar vid L80.
- Bred applikationstäckning med omfattande val av ljusflöde (upp till 15 000 lumen) och optik, kombinerat med kemikalietåliga material av hög kvalitet.
- Robust och kompakt produktarkitektur med högt vatten- och dammskydd (IP66) kombinerat med en hög grad av mekaniskt skydd (IK08).
- Enhetlig och artefaktfri ljusfördelning och bländskydd.
- Problemfri installation och underhåll.



Användning

- Livsmedelstillverkning
- Parkeringsgarage
- Tillverkning
- Lagerlokaler/distributionscenter

Varning och Säkerhet


- UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.
- Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Måttskiss




Pacific LED Gen5

Måttskiss



Pacific LED Gen5

Måttskiss



Produktinformation



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Produktinformation



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>80
-----------------------	-----

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
------------------------	-------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	7 600 lm	Opaliserad
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opaliserad
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6 200 lm	Opaliserad
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opaliserad
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Säkerhetsklass I	52 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Säkerhetsklass I	52 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	62 W
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	76 W
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	62 W
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	76 W
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Säkerhetsklass I	51 W
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	49 W
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Säkerhetsklass II	51 W
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Säkerhetsklass I	49 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Säkerhetsklass I	48,5 W

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Säkerhetsklass I	44 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Säkerhetsklass I	44 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Säkerhetsklass I	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Säkerhetsklass I	43,5 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Säkerhetsklass I	55 W
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Säkerhetsklass I	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	44 W
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	43,5 W
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	55 W
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	55 W
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Säkerhetsklass I	26 W
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	22 W
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Säkerhetsklass I	22 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40,5 W
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40,5 W
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Säkerhetsklass II	40 W
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Säkerhetsklass I	44 W
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Säkerhetsklass I	25,5 W
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Säkerhetsklass I	40 W
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Säkerhetsklass I	40 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Säkerhetsklass I	40 W
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Säkerhetsklass I	40 W
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Säkerhetsklass I	22 W

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Effektförbrukning
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Säkerhetsklass I	22 W
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Säkerhetsklass I	40 W
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Säkerhetsklass I	51 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Säkerhetsklass I	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Säkerhetsklass I	15,2 W
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	40 W
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	39,5 W
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Säkerhetsklass I	51 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nej	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Ja	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nej	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nej	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Ja	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ja	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nej	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Ja	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Ja	Interact SNS410- antenn
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Nej	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nej	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Nej	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Nej	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Ja	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nej	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nej	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nej	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nej	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nej	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nej	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ja	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nej	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nej	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nej	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nej	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Inbyggd	
		Dimbar	styrning
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nej	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nej	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nej	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Nej	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Ja	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nej	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Riskklass,	
		explosioner	
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-	
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-	

Order Code	Full Product Name	Inbyggd	
		Dimbar	styrning
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nej	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Nej	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nej	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Nej	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nej	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Ja	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nej	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nej	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nej	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nej	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nej	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nej	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ja	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nej	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Nej	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Riskklass, explosioner
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zon 2 och 22
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zon 2 och 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zon 2 och 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zon 2 och 22
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Riskklass, explosioner
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Riskklass, explosioner
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Riskklass, explosioner
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI- gränssnitt	3 h
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	3 h
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	3 h
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	3 h
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	3 h
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	3 h
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nej	Nödbelysning, 3 3 h timmars användning, Pro-version	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-	-	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central		Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
		nödbelysning	Nödbelysning	
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Användning och godkännande

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 till +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 till +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 till +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 till +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 till +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 till +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 till +45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 till +60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 till +60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25 till +45 °C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25 till +45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25 till +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 till +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 till +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 till +45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 till +45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 till +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 till +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 till +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 till +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 till +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 till +40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 till +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 till +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 till +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 till +45 °C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 till +40 °C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 till +40 °C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 till +30 °C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 till +30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 till +45 °C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 till +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 till +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35 till +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 till +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-25 till +45 °C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	0 till +40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	–25 till +45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	–25 till +45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	–25 till +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	–25 till +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	–25 till +45 °C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	–25 till +45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	–25 till +45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 till +45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	–25 till +45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	–25 till +45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	–25 till +45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	–25 till +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	–25 till +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	–25 till +45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	–25 till +45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	–25 till +45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	–25 till +45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	–25 till +45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	–25 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C

Pacific LED Gen5


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868708**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868413**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868697**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868699**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868694




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868693**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868709**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867724**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867726**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867727**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867720**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867738**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867713**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868257**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868417**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868421**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869402




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869403




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869406**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869404




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869407**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869410**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868250**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868612**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868622

