



Olağanüstü performansa sahip sağlam, bağlanabilir aydınlatma armatürü.

Pacific LED gen5, optimum performansı ile övgü alan yenilikçi ve sınıfının en iyisi su geçirmez LED aydınlatma armatürüdür. Çağdaş ve sert endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılar. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile Pacific LED gen5, otomotiv, gıda ve ağır endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Aynı zamanda otoparklarda ve depolarda da iyi performans gösterir. Pacific LED gen5 aydınlatma armatürleri, çoklu optikler ve geniş ışık çıkış aralığı (15.000 lm'e kadar) ile sunulan üstün, yapaylık içermeyen ışık kalitesi ve homojen ışık sağlar. Bu, optimize edilmiş ışık şeması planlamasında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca dairesel bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani bu tam servis verilebilir aydınlatma armatürleri, genel kullanım ömürlerini uzatmak için yükseltilebilir. Aydınlatma armatürleri, kablolama ve çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sayesinde kolaylaşan hızlı ve kolay kurulumlarının yanı sıra çekici TCO'ları, enerji verimliliği ve bakım kolaylığı nedeniyle zorlu uygulamalardaki operasyonlarda minimum kesinti ile öne çıkıyor. Pacific LED gen5'i daha da eksiksiz hale getirmek için Interact Industry ile sistem entegrasyonu yapılması, optimize edilmiş verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi, üretkenlik ve güvenlik için ek fırsatlar sunar, bu da

onu her açıdan geleceğe hazır hale getirir. Pacific LED gen5'i keşfedin. Zorlu ortamlar için optimum performans.

[BENEFITS]

- Aydınlatma tesisatınızda içinizi rahatlatan uzun kullanım ömrü.
- Gıda üretimi, ağır ve kimya endüstrileri, otomotiv, kapalı otoparklar ve depolama alanları da dahil olmak üzere geniş kapsamı sayesinde endüstriyel uygulamalarınız için uygundur.
- Modüler bir yaklaşımla kolay servis ve parça değişimi sayesinde bakım giderlerinizi düşürür.
- Operasyonlarınızı optimize etmek ve enerji tasarrufu ile edinilen bilgileri en üst düzeye çıkarmak için Interact'e bağlı bir aydınlatma kurulumuna entegre edilebilir.

[APPLICATIONS]

- Gıda İşleme
- Garajlar
- Üretim
- Depolar/dağıtım merkezleri

[VERSIONS]



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L700





[FEATURES]


- Yüksek enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü: 160 lm/W'a kadar ve 100.000 saate kadar L80 kullanım ömrü.
- Yüksek kaliteli, kimyasallara dayanıklı malzemelerle birleştirilmiş geniş lümen çıkışı (15000 lümen'e kadar) ve optik seçenekleri ile geniş uygulama alanı.
- Yüksek derecede mekanik koruma (IK08) ve yüksek su ve toz koruması (IP66) ile birlikte sağlam ve kompakt ürün mimarisi.
- Yüksek istikrar, parlama kontrolü ve yapaylık içermeyen ışık dağılımları.
- Sorunsuz kurulum ve bakım.
- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Pacific LED gen5, Wieland connector




[DIMENSIONALDRAWING]






WT490C 235/840 PSD HE WB PI5 L700



WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200

[PRODUCTDETAILS]



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (P15) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Yerleşik kontrol	InterAct SC100 sensörü
------------------	------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Patlama tehlikesi sınıfı	Bölge 2 ve 22

Acil Durumda Çalıştırma

Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)	3 h
Merkezi Acil Durum	Hayır

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC plus işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titretilme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	165 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	165 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	154 lm/W	Geniş ışın
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	154 lm/W	Geniş ışın
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	165 lm/W	Çok geniş ışın
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	165 lm/W	Çok geniş ışın
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	161 lm/W	Geniş ışın
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	158 lm/W	Geniş ışın
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	161 lm/W	Geniş ışın
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	158 lm/W	Geniş ışın
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	136 lm/W	Opal
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	165 lm/W	Geniş ışın
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	162 lm/W	Geniş ışın
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	160 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	162 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	146 lm/W	Geniş ışın
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6.400 lm	146 lm/W	Geniş ışın
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	147 lm/W	Geniş ışın
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6.400 lm	147 lm/W	Geniş ışın
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Çok geniş ışın
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Çok geniş ışın
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	157 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	157 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	146 lm/W	Geniş ışın
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	146 lm/W	Geniş ışın
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Çok geniş ışın
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Çok geniş ışın
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	160 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	162 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6.400 lm	146 lm/W	Geniş ışın
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6.400 lm	147 lm/W	Geniş ışın
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Çok geniş ışın
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Çok geniş ışın
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	157 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	157 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8.000 lm	146 lm/W	Geniş ışın
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8.000 lm	146 lm/W	Geniş ışın
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Çok geniş ışın
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Çok geniş ışın
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	165 lm/W	Geniş ışın
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4.200 lm	162 lm/W	Çok geniş ışın
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	6.400 lm	162 lm/W	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	133 lm/W	Opal
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	10.000 lm	154 lm/W	Çok geniş ışın
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	151 lm/W	Geniş ışın
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6.400 lm	160 lm/W	Geniş ışın
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6.400 lm	162 lm/W	Geniş ışın
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8.000 lm	157 lm/W	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	39,5 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	65 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Hayır
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Evet
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Hayır
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Hayır
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Evet
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Evet
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Evet
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Hayır
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Evet
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Evet
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Evet
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Hayır
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Hayır
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Hayır
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Evet
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Hayır
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Hayır
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Hayır
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Evet
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Evet
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Hayır
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Evet
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Hayır
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Hayır
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Hayır
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Hayır
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Evet
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Evet
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Evet
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Evet
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Evet
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Hayır
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Evet
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Hayır
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Evet
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Hayır
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Hayır
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Hayır
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Evet
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Evet
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Evet
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Evet
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Hayır
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Evet
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Hayır
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Evet
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Hayır
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Hayır
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Hayır
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Evet
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Evet
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Evet
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Hayır
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Evet
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Hayır
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Evet
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Hayır
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Hayır
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Hayır
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Evet
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Evet
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Evet
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Hayır
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hayır
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hayır
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hayır
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Evet
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	Evet
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Hayır
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hayır
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Evet
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Hayır
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Hayır
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Hayır
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Evet
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Evet

Acil Durumda Çalıştırma

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatması
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatması
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatması
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 ila +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 ila +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 ila +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 ila +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 ila +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 ila +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 ila +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 ila +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 ila +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 ila +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 ila +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 ila +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 ila +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 ila +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 ila +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 ila +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 ila +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 ila +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 ila +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 ila +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 ila +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 ila +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 ila +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 ila +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 ila +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 ila +45 °C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 ila +25 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 ila +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 ila +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 ila +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 ila +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 ila +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 ila +45 °C


Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
62681200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


[POLARNORMALDIAGRAMS]



WT490CI - 910925868249

WT490CI - 910925868292


WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259

WT490CI - 910925868261


WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868696



WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868620



WT490CI - 910925869610