



Olağanüstü performansa sahip sağlam, bağlanabilir aydınlatma armatürü.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5, optimum performansı ile övgü alan yenilikçi ve sınıfının en iyisi su geçirmez LED aydınlatma armatürüdür. Çağdaş ve sert endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılar. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile Pacific LED gen5, otomotiv, gıda ve ağır endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Aynı zamanda otoparklarda ve depolarda da iyi performans gösterir. Pacific LED gen5 aydınlatma armatürleri, çoklu optikler ve geniş ışık çıkış aralığı (15.000 lm'e kadar) ile sunulan üstün, yapaylık içermeyen ışık kalitesi ve homojen ışık sağlar. Bu, optimize edilmiş ışık şeması planlamasında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca dairesel bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani bu tam servis verilebilir aydınlatma armatürleri, genel kullanım ömürlerini uzatmak için yükseltilebilir. Aydınlatma armatürleri, kablolama ve çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sayesinde kolaylaşan hızlı ve kolay kurulumlarının yanı sıra çekici TCO'ları, enerji verimliliği ve bakım kolaylığı nedeniyle zorlu uygulamalardaki operasyonlarda minimum kesinti ile öne çıkıyor. Pacific LED gen5'i daha da eksiksiz hale getirmek için Interact Industry ile sistem entegrasyonu yapılması, optimize edilmiş verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi, üretkenlik ve güvenlik için ek fırsatlar sunar, bu da onu her açıdan geleceğe hazır hale getirir. Pacific LED gen5'i keşfedin. Zorlu ortamlar için optimum performans.

Faydaları

- Aydınlatma tesisatınızda içinizi rahatlatan uzun kullanım ömrü.
- Gıda üretimi, ağır ve kimya endüstrileri, otomotiv, kapalı otoparklar ve depolama alanları da dahil olmak üzere geniş kapsamı sayesinde endüstriyel uygulamalarınız için uygundur.
- Modüler bir yaklaşımla kolay servis ve parça değişimi sayesinde bakım giderlerinizi düşürür.
- Operasyonlarınızı optimize etmek ve enerji tasarrufu ile edinilen bilgileri en üst düzeye çıkarmak için Interact'e bağlı bir aydınlatma kurulumuna entegre edilebilir.

Özellikler

- Yüksek enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü: 160 lm/W'a kadar ve 100.000 saate kadar L80 kullanım ömrü.
- Yüksek kaliteli, kimyasallara dayanıklı malzemelerle birleştirilmiş geniş lümen çıkışı (15000 lümene kadar) ve optik seçenekleri ile geniş uygulama alanı.
- Yüksek derecede mekanik koruma (IK08) ve yüksek su ve toz koruması (IP66) ile birlikte sağlam ve kompakt ürün mimarisi.
- Yüksek istikrar, parlama kontrolü ve yapaylık içermeyen ışık dağılımları.
- Sorunsuz kurulum ve bakım.


Uygulama

- Gıda İşleme
- Garajlar
- Üretim
- Depolar/dağıtım merkezleri







Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC plus işareti
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Işık akısı toleransı	+/-7%

Işık Teknik Ayrıntıları

		Aydınlatma Verimi		
Order Code	Full Product Name	(nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	154 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	154 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	161 lm/W	10.000 lm	Geniş ışın
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	158 lm/W	12.000 lm	Geniş ışın
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	161 lm/W	10.000 lm	Geniş ışın
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	158 lm/W	12.000 lm	Geniş ışın
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	136 lm/W	6.600 lm	Opal
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Geniş ışın
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	160 lm/W	6.400 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	162 lm/W	6.400 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Çok geniş ışın
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Çok geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi		
		(nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	160 lm/W	6.400 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Çok geniş ışın
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Çok geniş ışın
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Çok geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi		
		(nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	165 lm/W	4.200 lm	Geniş ışın
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Çok geniş ışın
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	133 lm/W	5.300 lm	Opal
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	154 lm/W	10.000 lm	Çok geniş ışın
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	160 lm/W	2.300 lm	Geniş ışın
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	151 lm/W	2.300 lm	Geniş ışın
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Geniş ışın
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W	10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W	10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W	10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W	62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W	62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W	62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W	62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W	62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W	62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W	62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W	62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W	62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W	62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W	62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W	62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W	62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB P15 L1200	26 W
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	39,5 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO P15 L1200	40 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1200	65 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	Hayır	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	Evet	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	Hayır	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	Hayır	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	Evet	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	Evet	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	Evet	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	Hayır	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	Evet	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	Evet	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	Evet	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	Hayır	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	Hayır	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	Hayır	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	Evet	InterAct SNS410 anten
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO P15 L1800	Hayır	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Hayır	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Hayır	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Evet	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	Evet	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	Hayır	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	Evet	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 P15L1200	Hayır	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 P15L1200	Hayır	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Hayır	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	Hayır	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	Hayır	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	Evet	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	Evet	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	Evet	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Evet	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	Evet	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	Hayır	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	Evet	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	Hayır	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	Evet	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	Hayır	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	Hayır	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	Evet	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	Evet	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	Evet	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Evet	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	Hayır	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	Evet	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Hayır	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Evet	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Hayır	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Hayır	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Hayır	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Evet	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Evet	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Evet	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Hayır	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Evet	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Hayır	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Evet	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Hayır	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Hayır	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Hayır	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Evet	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Evet	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Evet	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Hayır	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Evet	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB P15 L1200	Hayır	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1200	Hayır	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1200	Hayır	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB P15 L1200	Evet	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Evet	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO P15 L1200	Hayır	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1200	Hayır	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	Evet	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	Hayır	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Hayır	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Hayır	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Evet	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Yerleşik	
		Dim Edilebilir	kontrol
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Evet	-

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Patlama tehlikesi sınıfı
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO P15 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Bölge 2 ve 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Bölge 2 ve 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Bölge 2 ve 22
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 P15L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 P15L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Patlama tehlikesi sınıfı
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB P15 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB P15 L1200	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO P15 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1200	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Acil Durumda Çalıştırma

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	3 h

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Hayır	3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması	3 h
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Onay ve Uygulama

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri		Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 ila +30 °C	1		0,4
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 ila +30 °C	1		0,4
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 ila +45 °C	1		0,4
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri		Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 ila +40 °C	1		0,4
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 ila +40 °C	1		0,4
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 ila +40 °C	1		0,4
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 ila +40 °C	1		0,4
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 ila +30 °C	1		0,4
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 ila +30 °C	1		0,4
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1		0,4

Pacific LED Gen5

			Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı		
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 ila +40 °C	1	0,4
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 ila +40 °C	1	0,4
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 ila +30 °C	1	0,4
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 ila +30 °C	1	0,4
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C

			Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı		
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 ila +25 °C	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 ila +45 °C	1	0,4
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 ila +45 °C	1	0,4
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 ila +45 °C	1	0,4


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C

Pacific LED Gen5


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868705



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868509


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868264



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868265


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867744



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868255


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868294



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868696


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868704



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868620



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869610

