



Su geçirmez aydınlatmada kullanım ömrü boyunca optimum performansa sahip sağlam aydınlatma armatürü

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value, en uygun performansı ile övgü alan yenilikçi ve sınıfının en iyisi su geçirmez LED aydınlatma armatürüdür. Modern ve zorlu endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılar. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile Pacific LED Gen5, otomotiv, gıda ve ağır endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Bu su geçirmez aydınlatma aynı zamanda otoparklarda ve depolarda da iyi performans gösterir. Bir çok optik ve geniş ışık çıkış aralığı ile. Pacific LED Gen5 Value lambaları üstün, yapaylık içermeyen ışık kalitesi ve homojen ışık sağlar. Bu, optimize edilmiş ışık şeması planlamasında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca dairesel bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani bu tamamen bakım yapılabilir aydınlatma armatürleri, genel kullanım ömürlerini uzatmak için yükseltilebilir. Bu lambalar, kablolama ve çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sayesinde kolaylaşan hızlı ve kolay kurulumlarının yanı sıra enerji verimliliği ve bakım kolaylığı sayesinde zorlu uygulamalardaki operasyonlarda minimum kesinti ile öne çıkıyor. Pacific LED Gen5 Value'yu Keşfedin. Su geçirmez aydınlatma için optimum performansa sahip sağlam lambalar.

Pacific LED Gen5 Value

Faydaları

- Uzun kullanım ömrü için kompakt, sağlam ve güvenilir çözüm.
- Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar (gıda üretimi, ağır endüstriler ve kimya endüstrileri, otomotiv, garajlar ve depolama)
- Uzunluk, akı, ışın şekli seçenekleri
- Yüksek homojenlik ve düzgün ışık dağılımı
- Daha az bakım: kolay bakım ve parçaların değişimi için modüler yaklaşım

Özellikler

- Enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü: 140 lm/W'a kadar ve 50.000 saate kadar L80 kullanım ömrü
- Sağlam ve kompakt mimari, yüksek su ve toz (IP66) ve de mekanik (IK08) koruma
- Lümen çıkışı ve optik seçeneklerinin yanı sıra yüksek kaliteli kimyasallara dayanıklı malzemeler
- Yüksek istikrar, parlama kontrolü ve yapaylık içermeyen ışık dağılımları.
- Sorunsuz kurulum ve bakım.

Uygulama

- Gıda işleme
- Garajlar
- Üretim
- Depolar/dağıtım merkezleri

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığın ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın

Versions




Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, L1200

Pacific LED Gen5 Value

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Pacific LED Gen5 Value

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-25 ila +45 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC plus işareti
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Işık akısı toleransı	+/-7%

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	WT475C
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	141 lm/W	6.200 lm
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10.700 lm
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7.200 lm


Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	44 W
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W


Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W

Pacific LED Gen5 Value


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868298



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868296



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868297

