



Sécurisé et fiable

Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Le projecteur Essential SmartBright ST033T, destiné au marché grand public, offre un excellent rapport qualité-prix. Il est conçu pour remplacer les projecteurs halogènes et CDM classiques dans les commerces et l'hôtellerie. Ce luminaire sur rail aide les commerçants à mettre en valeur leurs produits ou certains objets. Son design épuré et contemporain avec ballast intégré, et le choix entre des angles de faisceau de 24 ou 36 degrés rendent le projecteur Essential SmartBright pertinent pour de nombreuses applications. Les deux couleurs proposées, Blanc ou Noir, permettent aux commerçants de choisir le produit qui se fond le mieux dans l'environnement du magasin. Ce projecteur est non seulement plus économique que sa version précédente, mais son design est également plus épuré et plus léger. La gamme comprend des modèles avec rail 1M et 2M en blanc ou noir avec connecteur I et L pour pouvoir prendre en charge diverses applications.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à une durée de vie supérieure à celle des projecteurs CDM classiques
- Bon rapport qualité-prix pour les applications grand public
- La finition simple et épurée du projecteur Essential SmartBright lui permet de se fondre discrètement dans n'importe quel intérieur.

Fonctions

- Design discret avec finition blanche ou noire
- Angle d'ouverture de 24 ou 36 degrés avec un flux lumineux de 800 à 2 500 lm.
- Faible consommation d'énergie : 80 lm/W
- Ballast intégré et adaptateur pour rail uniforme
- Température de couleur 3 000 ou 4 000 K

Application

- Mode
- Commerces
- Hôtellerie

Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Versions



Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2







Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2

Schéma dimensionnel



Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Détails sur le produit



Essential SmartBright Projector
Gen 2

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
Appareillage	EB
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Nombre de sources lumineuses	1

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20

Approbation et application

Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Marquage CE	Non
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-0%, +20%
----------------------------	-----------

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	24 degré(s)	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	36 degré(s)	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	24 degré(s)	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	36 degré(s)	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	24 degré(s)	3000 K	80 lm/W	1 600 lm
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	36 degré(s)	3000 K	80 lm/W	1 600 lm
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	24 degré(s)	4000 K	85 lm/W	1 700 lm
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	36 degré(s)	4000 K	85 lm/W	1 700 lm
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	24 degré(s)	3000 K	80 lm/W	1 600 lm
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	36 degré(s)	3000 K	80 lm/W	1 600 lm
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	24 degré(s)	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	36 degré(s)	4000 K	85 lm/W	1 700 lm
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	24 degré(s)	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	36 degré(s)	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	24 degré(s)	4000 K	80 lm/W	800 lm
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	36 degré(s)	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	24 degré(s)	3000 K	80 lm/W	2 640 lm
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	36 degré(s)	3000 K	80 lm/W	2 640 lm

Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	24	degré(s)	4000 K	85 lm/W	2 805 lm
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	36	degré(s)	4000 K	85 lm/W	2 805 lm
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	36	degré(s)	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	36	degré(s)	4000 K	90 lm/W	640 lm
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	24	degré(s)	3000 K	80 lm/W	2 640 lm
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	36	degré(s)	3000 K	80 lm/W	2 640 lm
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	24	degré(s)	4000 K	85 lm/W	2 805 lm
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	36	degré(s)	4000 K	85 lm/W	2 805 lm
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	36	degré(s)	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	36	degré(s)	4000 K	90 lm/W	640 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 24°
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	10 W
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	10 W
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	10 W
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	10 W
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	20 W
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	20 W
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	20 W
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	20 W
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	20 W
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	20 W
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	20 W
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	20 W
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	10 W
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	10 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	10 W
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	10 W
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	33 W
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	33 W
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	33 W
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	33 W
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	7 W
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	7 W
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	33 W
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	33 W
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	33 W
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	33 W
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	7 W
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	7 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Noir
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Noir
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Noir
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Noir
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Noir
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Noir
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Noir
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Noir
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Noir
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Noir
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Noir
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Noir
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Noir
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Noir
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	Blanc RAL 9003
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	Blanc RAL 9003
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	Blanc RAL 9003

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5

Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

