



Seguro e confiável

Projektor Smartbright Essential Gen 2

O projetor Essential SmartBright ST033T é um produto com boa relação custo-benefício, projetado para o mercado de massa. Ele foi projetado para substituir projetores halógenos e baseados no padrão CDM para aplicações de varejo e hospitalidade. Esta luminária com trilhos foi projetada para ajudar os varejistas a destacar produtos ou ressaltar itens específicos. O design limpo e contemporâneo com driver integrado e opção de ângulo de feixe de 24 ou 36 graus torna o Projetor Essential SmartBright relevante para muitas aplicações. A escolha de 2 cores, branco e preto, ajuda o varejista a escolher os produtos mais adequados para combinar com o ambiente da loja. Em relação ao seu antecessor, ele não só é mais econômico, como também apresenta um design mais elegante e leve. A família de produtos inclui trilhos de 1M e 2M nas cores preto e branco com conectores I e L para oferecer suporte a diversas aplicações.

Benefícios

- Custos operacionais reduzidos graças à economia de energia e maior vida útil, em comparação com projetores convencionais baseados no padrão CDM
- Produto com boa relação custo-benefício para aplicações de varejo de massa
- O acabamento limpo e simples garante que o Projetor Essential SmartBright se integre a muitos designs de interiores.

Características

- Design discreto em acabamento branco ou preto
- Ângulo de foco de 24 e 36 graus com fluxo luminoso variando de 800–2.500 lm.
- Eficiência energética: 80 lm/W
- Driver integrado e adaptador de trilho uniforme
- Temperatura de cor 3000 ou 4000 K

Aplicação

- Moda
- Varejo
- Hospitalidade

Projektor Smartbright Essential Gen 2

Versions



Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2







Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2

Desenho dimensional



Projektor Smartbright Essential Gen 2

Detalhes do produto



Essential SmartBright Projector
Gen 2

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Equipamento	EB
Número de unidades de equipamento	Unidade

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	90
Número de fontes de luz	1

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	N

Controles e dimerização

Regulável	-
Nível de regulação máximo	Não se aplica

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP20

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Marca CE	Não
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-0%,+20%
------------------------------	----------

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	24 °	4000 K	80 lm/W	800 lm
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm

Projektor Smartbright Essential Gen 2

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°	911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°	911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°	911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°	911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°	911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°	911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Ângulo de foco de 24°	911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°	911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Ângulo de foco de 36°
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°	911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°	911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°	911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°	911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	Ângulo de foco de 24°	911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°	911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	Ângulo de foco de 36°

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	10 W	911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	20 W
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	10 W	911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	20 W
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	10 W	911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	20 W
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	10 W	911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	20 W
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	20 W	911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	10 W
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	20 W	911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	10 W
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	20 W	911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	10 W
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	20 W	911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	10 W

Projektor Smartbright Essential Gen 2

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	33 W
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	33 W
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	33 W
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	33 W
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	7 W
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	7 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	33 W
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	33 W
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	33 W
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	33 W
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	7 W
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	7 W

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Preto
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Preto
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Preto
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Preto
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Preto
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Preto
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Preto
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Preto
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	Branco RAL 9010

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Preto
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Preto
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Preto
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Preto
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Preto
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Preto
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	Branco RAL 9010
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	Branco RAL 9010
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	Branco RAL 9010

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Projektor Smartbright Essential Gen 2

