



Ledinaire ClearAccent: pålidelig og overlegen lysydeevne med klassisk design, velegnet til forskellige anvendelser.

Ledinaire Clear Accent

En komplet familie af LED-indbygningsspot, der leverer overlegen lysydelse. Vælg det optimale produkt til hvert enkelt projekt lige fra fast/justerbart hoved med forskellige farvetemperaturer eller All-in-one versioner med 3 CCT'er kombineret i ét produkt. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Fordele

- Overholder IC-krav: Kan installeres på et område dækket med isoleringsmateriale.
- Nem installation gennem sløjfeledningsføring via tilsluttet boks.
- Lang levetid op til 35.000 timer.

Ledinaire Clear Accent

Funktioner

- To tilgængelige varianter: RS060 med fast hoved, RS061 med justerbart hoved.
- Komplet sortiment: 6 W, 500 lm, mulighed for 2700 K/3000 K/4000 K, hvidt finish, facetteret reflektor.
- Fokuseret, 36 graders spredningsvinkel.
- Sløjfeledningsføring via tilsluttet boks til nem installation er tilgængelig som mulighed.
- 35.000 timers levetid.

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Kontorer
- Hotel og restaurant


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Målskitse



Oplysninger om produktet



RS071B White



RS071B Black

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driver inkluderet	Udskiftelig lyskilde	Antal forkoblingsenheder
929003322802	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nej	1 enhed
929003322602	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nej	1 enhed
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver inkluderet	Udskiftelig lyskilde	Antal forkoblingsenheder
929003322502	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nej	1 enhed
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nej	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Strålevinkel 60°
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Strålevinkel 40°
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Strålevinkel 40°
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Strålevinkel 60°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sort	IK03	IP20/65
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sort	IK03	IP20/65
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Hvid	IK03	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-	-	-
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Hvid	IK03	IP20/65

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	CE-mærke	Mærke for brændbarhed	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 til +40 °C	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1	0,4
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 til +40 °C	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1	0,4
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 til +40 °C	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1	0,4

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	CE-mærke	Mærke for brændbarhed	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 til +40 °C	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1	0,4



Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

