



**Der Ledinaire  
Einbaustrahler stellt  
eine zuverlässige und  
effiziente  
Beleuchtungslösung  
mit modernem Design  
dar, welche in vielen  
verschiedenen  
Anwendungen  
eingesetzt werden  
kann.**

### **Ledinaire Clear Accent**

Echte Profis vertrauen auf bewährte, zuverlässige und günstige LED-Leuchten, die halten, was sie versprechen. Setzen Sie auf bewährte Philips-Qualität kombiniert mit einfachen Installationsmöglichkeiten – und das alles zu attraktiven Preisen!

# Ledinaire Clear Accent

## Vorteile

- All-in-Ausführung (RS071B): 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank DC-Connector und externer Anschlussbox, perfekt für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern.
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000h (L65).
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken - keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig

## Merkmale

- 2 Ausführungen erhältlich: RS061B (Halogen-Reflektoroptik) und RS071B (All-in).
- Hohe Effizienz von bis zu 92 lm/W.
- Nutzlebensdauer von 50.000h (L65).
- Gerichteter Abstrahlungswinkel von 40° (RS071B)/ 36° (RS061B)

## Anwendung


- Einzelhandel
- Büros
- Hotel- und Gastgewerbe

## Versions



RS071B 5S WH

## Abmessungsskizzen



# Ledinaire Clear Accent

## Produktdetails



RS071B White

