



Ledinaire Clear Accent: αξιόπιστη και ανώτερη απόδοση φωτισμού με ακριβή σχεδιασμό, κατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές.

Ledinaire Clear Accent

Μια πλήρης οικογένεια χωνευτών σποτ LED που προσφέρουν ανώτερη απόδοση φωτισμού. Επιλέξτε την καλύτερη εφαρμογή για κάθε έργο από σταθερή/ρυθμιζόμενη κεφαλή με διάφορες θερμοκρασίες χρώματος ή εκδόσεις "όλα σε ένα" με 3 CCT συνδυασμένα σε ένα προϊόν. Απολαύστε εξαιρετική αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση.

Οφέλη

- Συμβατό με IC: μπορεί να καλυφθεί από μονωτικό υλικό.
- Εύκολη εγκατάσταση: Περαιστέ καλωδίωση (βρόχος εισόδου/βρόχος εξόδου) μέσω πίνακα συνδέσεων διατίθεται προαιρετικά.
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής έως 35.000 ώρες.

Ledinaire Clear Accent

Χαρακτηριστικά

- 3 διαθέσιμες παραλλαγές: σταθερό χωνευτό RS060, ρυθμιζόμενο χωνευτό RS061 και ρυθμιζόμενο χωνευτό RS071B (All-in).
- Πλήρης γκάμα προϊόντων με επιλογές RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, διαθέσιμη σε λευκό χρώμα.
- 3 CCT σε ένα προϊόν με RS071B: 6 W, 550 lm, 2700 K-3000 K-4000 K επιλέξιμο, λευκές και μαύρες επιλογές χρώματος.
- Διατίθενται επιπλέον χρωματικές επιλογές με αξεσουάρ επένδυσης για RS071B: Χρυσό και Ασημί.
- Γωνία δέσμης 36 μοιρών για RS060B/RS061B, επιλογές γωνίας δέσμης 40 μοιρών & 60 μοιρών για το RS071B για διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής.

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Γραφεία
- Χώροι φιλοξενίας


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



RS071B White



RS071B Black

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Αριθμός οργάνων
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Αριθμός οργάνων
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Δείκτης			Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
			Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)		
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 60°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 40°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 60°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ναι
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Μαύρο	IK03	IP20/65	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Λευκό	IK03	IP20/65
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Μαύρο	IK03	IP20/65	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Λευκό	IK03	IP20/65

Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση CE	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	Ανοχή φωτεινής ροής -0%,+20%	Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	Ανοχή φωτεινής ροής -0%,+20%
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Αρχική χωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ποσοστό αστοχίας οργάνου στις 5.000 ώρες
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

