



# Ledinaire Clear Accent: betrouwbare en superieure verlichtingsprestaties met een nauwkeurig ontwerp, geschikt voor diverse toepassingen.

## Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Een complete reeks van LED inbouwspots die superieure lichtprestaties bieden. Kies voor elk project de beste oplossing, hetzij een vaste/verstelbare kop met verschillende kleurtemperaturen of een All-in-uitvoering met 3 CCT's samen in één product. Profiteer van betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

### Voordelen

- IC-conform: kan worden bedekt met isolatiemateriaal.
- Eenvoudige installatie: doorvoerbedrading (lus in/lus uit) via aansluitdoos is verkrijgbaar als optie.
- Lange nuttige levensduur tot 35.000 uur.

# Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent



## Kenmerken

- 3 varianten verkrijgbaar: vaste inbouw RS060, verstelbare inbouw RS061 en verstelbare inbouw RS071B (All-in).
- Volledig productassortiment met RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K opties, verkrijgbaar in wit.
- 3 CCT in één product met RS071B: 6 W, 550 lm, 2700K-3000K-4000K selecteerbaar, verkrijgbaar in wit en zwart.
- Extra kleuren verkrijgbaar met afwerkingsaccessoires voor RS071B: goud en zilver.
- bundelhoek van 36 graden voor RS060B/RS061B, bundelhoekopties van 40 graden en 60 graden voor RS071B voor verschillende toepassingen.

## Toepassing

- Winkels
- Kantoren
- Hotels, cafés, restaurants

## Versions




RS071B 5S BK

Golden Trim

RS071B 5S WH


Silver Trim

## Maatschets



# Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

## Productgegevens



RS071B White



RS071B Black

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nee	1 unit	8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nee	1 unit
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één type	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Bundelhoek 40°
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Bundelhoek 40°
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Veiligheidsklasse II	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nee
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Veiligheidsklasse II	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nee
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-

## Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

## Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169208841	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Zwart	IK03	IP 20/65
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169208827	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Wit	IK03	IP 20/65
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-

### Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	CE- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169208841	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 tot +40 °C	Ja	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	0,4
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
8720169208827	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 tot +40 °C	Ja	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	0,4
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-



### Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-	-

### Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
8720169208902	RS071B Trim Accessory GD	-
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
8720169208926	RS071B Trim Accessory SI	-



## Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

