



Ledinaire Clear Accent: spoľahlivý a vynikajúci svetelný výkon s precíznym dizajnom, vhodný pre rôzne aplikácie.

Ledinaire Clear Accent

Kompletný rad vstavaných LED svietidiel, ktoré poskytujú vynikajúci svetelný výkon. Vyberte si to najvhodnejšie pre každý projekt z pevnej/nastaviteľnej hlavy s rôznymi teplotami chromatickosti alebo vo verziách All-in s 3 CCT kombinovanými v jednom produkte. Vychutnajte si skvelý spoľahlivý výkon bez údržby.

Výhody

- Kompatibilný s IC: môže byť pokrytý izolačným materiálom.
- Jednoduchá montáž: Voliteľne je k dispozícii priebežné prekáblovanie (loop in/ loop out) pomocou rozvádzača.
- Dlhá životnosť až 35 000 hodín.

Ledinaire Clear Accent

Vlastnosti

- K dispozícii sú 3 varianty: pevná zapustená RS060, nastaviteľná zapustená RS061 a nastaviteľná zapustená RS071B (All-in).
- Kompletný sortiment s RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, varianty 2 700 K/ 3 000 K/4 000 K, k dispozícii v bielej farbe.
- 3 CCT v jednom produkte s RS071B: 6 W, 550 lm, voliteľné 2 700 K – 3 000 K – 4 000 K, varianty v bielej a čiernej farbe.
- K dispozícii sú ďalšie farebné varianty s dekoratívnym príslušenstvom pre RS071B: v zlatej a striebornej farbe.
- 36-stupňový uhol vyžarovania pre RS060B/RS061B, možnosti 40-stupňového a 60-stupňového uhla vyžarovania pre RS071B pre potreby rôznych použití.

Aplikácie

- Obchod
- Kancelárie
- HoReKa


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



RS071B White



RS071B Black

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača	Vymeniteľný svetelný zdroj	Počet jednotiek predradníka
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Áno	Nie	1 jednotka
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Áno	Nie	1 jednotka
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača	Vymeniteľný svetelný zdroj	Počet jednotiek predradníka
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Áno	Nie	1 jednotka
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Áno	Nie	1 jednotka

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Uhol vyžarovania 60°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Uhol vyžarovania 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Uhol vyžarovania 40°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Uhol vyžarovania 60°

Prevádzkové a elektrické

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostná trieda II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nie
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostná trieda II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nie
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostná trieda II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nie
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostná trieda II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nie

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Áno	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Áno
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Áno	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP	Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Čierna	IK03	IP20/65	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Biela	IK03	IP20/65
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Čierna	IK03	IP20/65	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Biela	IK03	IP20/65

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Značka CE	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Áno	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,1	0,4
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Áno	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Áno	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,1	0,4
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Áno	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,1	0,4

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku	Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
				20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Výkon v priebehu času (súlád s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

