



Ledinaire Clear Accent: tillförlitlig och överlägsen ljusprestanda med exakt design, lämplig för olika användningsområden.

Ledinaire ClearAccent

En komplett familj av infällda LED-spottar som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj den bästa lösningen för varje projekt från fast/justerbart huvud med olika färgtemperaturer eller Allt-i-ett-lösningar med 3 CCT:er kombinerade i en produkt. Få fantastisk, pålitlig prestanda utan underhåll.

Fördelar

- IC-kompatibel: kan installeras i ett område som är täckt med isoleringsmaterial.
- Enkel installation: box ansluten med genomgående kabel och överkoppling som tillval.
- lång livslängd på upp till 35 000 timmar.

Ledinaire ClearAccent

Funktioner

- Tre varianter finns tillgängliga: fixerad infälld RS060, justerbar infälld RS061 och justerbar infälld RS071B (Allt-i-ett).
- Hela produktsortimentet med RS060B/RS061B: 6W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K, finns i vitt.
- Tre färgtemperaturer i en produkt med RS071B: 6W, 550 lm, välj 2700/3000/4000K, finns i färgerna vitt eller svart.
- Extra färgalternativ finns med tillbehör för RS071B: guld och silver.
- 36 grader spridningsvinkel för RS060B/RS061B, 40 grader och 60 grader spridningsvinkel för RS071B, för olika applikationsbehov.

Användning

- Butik
- Kontor
- Hotell och restaurang


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire ClearAccent

Måttskiss



Produktinformation



RS071B White



RS071B Black

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår	Utbytbar ljuskälla	Antal driftdonsenheter
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nej	1 enhet
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nej	1 enhet
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår	Utbytbar ljuskälla	Antal driftdonsenheter
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nej	1 enhet
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nej	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Korrelerad		Ljusutbyte		Optiktyp
			färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningindex	(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spridningsvinkel 60°
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spridningsvinkel 40°
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spridningsvinkel 40°
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spridningsvinkel 60°

Drift och elektricitet

Ledinaire ClearAccent

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Ingångsspänning	Line Frequency	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Säkerhetsklass II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod			Order Code	Full Product Name	Skyddskod		
		Armaturhusets färg	för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass			Armaturhusets färg	för mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Svart	IK03	IP20/65	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Vit	IK03	IP20/65
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Svart	IK03	IP20/65	929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Vit	IK03	IP20/65

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	CE-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 till +40 °C	Ja	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,1	0,4
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 till +40 °C	Ja	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,1	0,4
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 till +40 °C	Ja	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,1	0,4
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 till +40 °C	Ja	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,1	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
				929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Ledinaire ClearAccent

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

