



Ledinaire Clear Accent: Hassas tasarımıyla güvenilir ve üstün aydınlatma performansı, çeşitli uygulamalara uygundur.

Ledinaire Clear Accent

Üstün aydınlatma performansı sunan LED gömme spot lambalardan oluşan eksiksiz bir seri. Çeşitli renk sıcaklıklarına sahip sabit/ayarlanabilir kafalardan veya tek üründe 3 CCT'yi bir araya getiren Hepsi bir arada modellerden her projeye en uygun olanı seçin. Bakım gerektirmeyen, yüksek güvenilir performansın tadını çıkarın.

Faydaları

- IC Uyumlu: Yalıtım malzemesi ile kaplanabilir.
- Kolay kurulum: Bağlantı kutusu üzerinden dahili kablolama (döngü girişi/döngü çıkışı) yoluyla isteğe bağlı olarak mevcuttur.
- 35.000 saate kadar uzun kullanım ömrü.

Ledinaire Clear Accent

Özellikler

- 3 çeşidi mevcuttur: sabit gömme RS060, ayarlanabilir gömme RS061 ve ayarlanabilir gömme RS071B (Hepsi bir arada).
- RS060B/RS061B ile tam ürün yelpazesi: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K seçenekleri, beyaz renkte mevcuttur.
- RS071B ile tek üründe 3 CCT: 6W, 550lm, 2700K-3000K-4000K seçilebilir, beyaz ve siyah renk seçenekleri.
- RS071B için trim aksesuarlarında ekstra renk seçenekleri mevcuttur: Altın ve Gümüş.
- Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik olarak RS060B/RS061B için 36 derece ışın açısı, RS071B için 40 derece ve 60 derece ışın açısı seçenekleri.

Uygulama

- Perakende
- Ofisler
- Konaklama


Versions



RS071B 5S WH

RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Boyutlu çizim



Ledinaire Clear Accent

ÜRÜN BİLGİLERİ



RS071B White

Ledinaire Clear Accent

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	91 lm/W
Işık Akısı	550 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	6 W
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	0,1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Işık akısı toleransı	-0%,+20%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1,2 %
--------------------------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	40° ışın açısı
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	60° ışın açısı

Ledinaire Clear Accent

