



5000 lümene kadar hepsi bir arada güneş enerjili yaya yolu aydınlatması ürün yelpazesi

Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili yaya yolu lambası. İsteğe bağlı duvara montaj kolu montaj ayağı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

Faydaları

- Kablolama için kazmak gerekmediğinden peyzajı korur.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Çevre dostudur.
- Uzaktan kumanda ile kolay yapılandırılabilirlik.

Özellikler

- Aydınlatma profilini seçmek için uzaktan kumanda
- Duvara montaj kol seti seçeneği mevcuttur
- 160 lm/W'a varan yüksek lümen etkinliği
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörü

Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

Uygulama

- Yaya yolu
- Ara yollar
- Kolaylıklar
- Bahçeler

Güvenlik ve uyarılar

- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur.

Versions



Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light




Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light



Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Boyutlu çizim



Unit: mm

TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70

Çalıştırma ve Elektrik

Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Pil tipi	LiFePO4
Pil voltajı	3.2 V
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Tek kristalli

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Preset Dimming

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel yükseklik	44,5 mm

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C
-------------------------	--------------

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Panel tepe gücü	Panel voltajı
76524599	BRC010 LED40/765 Pro G2	15 Ah	14 W	4.5 V
76522199	BRC010 LED10/765 Pro G2	5 Ah	6 W	5 V
76523899	BRC010 LED20/765 Pro G2	8 Ah	8 W	4.5 V

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk	Genel genişlik
76524599	BRC010 LED40/765 Pro G2	508 mm	228 mm
76522199	BRC010 LED10/765 Pro G2	371 mm	171 mm

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk	Genel genişlik
76523899	BRC010 LED20/765 Pro G2	412 mm	203 mm

