



# Đèn đường năng lượng mặt trời đa năng có quang thông lên tới 5000 Lumen

## Đèn đường năng lượng mặt trời Essential SmartBright All-in-one

Bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm thu năng lượng mặt trời và bộ sạc pin được lắp sẵn trong bộ đèn. Giá đỡ cánh tay gắn tường tùy chọn. Cảm biến chuyển động dựa trên vi sóng để tối ưu hóa thời lượng pin.

### Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng
- Thân thiện với môi trường
- Cấu hình dễ dàng với điều khiển từ xa
- Không cần đào rãnh để đi cáp

### Tính năng

- Điều khiển từ xa để lựa chọn chế độ chiếu sáng
- Có tùy chọn bộ giá đỡ treo tường
- Quang hiệu cao đến 160 lm/W
- Cảm biến vi sóng để tối ưu hóa thời gian vận hành

### Ứng dụng

- Lối đi
- Con đường
- Công trình tiện ích
- Vườn

# Đèn đường năng lượng mặt trời Essential SmartBright All-in-one

## Cảnh báo và An toàn


- Không nên lắp đèn này ở độ cao quá 4 mét.
- Lắp đặt đèn ở nơi có nhiều nắng, không bị che khuất bởi cây cối, tòa nhà và tường nhà, khi đó tấm pin mặt trời có thể nhận được tối đa ánh sáng mặt trời để sạc pin.
- Sạc sản phẩm dưới ánh nắng mặt trời ít nhất 8 giờ trước khi sử dụng lần đầu.
- Đèn hoạt động 100% bằng năng lượng mặt trời. Đèn chiếu sáng này không cần bất kỳ kết nối điện nào từ bên ngoài.

## Phiên bản



Essential SmartBright All-in-one  
Solar Pathway Light

## Bản vẽ kích thước



Unit: mm					
TYPE	W	L	H	D	A
1000lm	171	371	44.5	38	15°
2000lm	203	412	44.5	48	25°
4000lm	228	508	44.5	48	25°

Unit: mm				
TYPE	L2	L1	W1	D
1000lm	360	40	80	10x15
2000lm	350	40	80	10x15
4000lm	350	40	80	10x15

