



Tenký LED pásek nabízející vysoce kvalitní světlo s různými možnostmi jasnosti a barvy světla

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Výhody

- Vynikající kvalita světla: Vynikající barevné podání a výjimečně dobrá konzistence barev
- Široká škála produktů: Různé kombinace světelného toku / příkonu a CCT pro různé aplikace.
- Snadná instalace: Tenký design umožňující umístění ve stísněných prostorech.

Applications

- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Vynikající kvalita světla: CRI 90, SDCM 3
- Kompletní řada výrobků: na výběr z možností 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2 500 lm, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K

- Vysoká účinnost zajišťující úsporu energie: 120 lm/W

- Stejnoseměrné malé napětí 24 V nabízí vynikající bezpečnost.
- Životnost 65 000 hodin

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU



MAS LEDstrip 5M




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU


Rozměrové výkresy




LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU




LS corner connector IP20 50pcs EU



MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M



LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU



LS mounting clips IP20 50pcs EU

Provozní a elektrické

Vstupní napětí 24 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ano

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty -20 až +40 °C

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	475 lm	2700 K	90
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	475 lm	3000 K	>90
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	500 lm	4000 K	>90
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	500 lm	6500 K	90
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	920 lm	2700 K	90
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	920 lm	3000 K	>90
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	1 000 lm	4000 K	>90
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	950 lm	6500 K	90
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	1 380 lm	2700 K	90

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	1 380 lm	3000 K	>90
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	1 500 lm	4000 K	>90
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	1 450 lm	6500 K	90
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	1 830 lm	2700 K	90
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	1 830 lm	3000 K	>90
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	2 000 lm	4000 K	>90
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	2 000 lm	6500 K	90
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2 400 lm	2700 K	90
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	2 400 lm	3000 K	>90
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	2 500 lm	4000 K	>90
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	2 450 lm	6500 K	90
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-