



Slank LED-strip giver højkvalitetslys med forskellige valgmuligheder i form af lysstyrke og klarhed

MASTER LED Strip

En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og sikkerhed. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Fordele

- Enestående lyskvalitet: Fantastisk farvegengivelse og ekstrem farveensartethed
- Bredt udvalg af produkter: Variation i lumen/watt og CCT-kombinationer for at appellere til forskellige anvendelsesmuligheder.
- Nem installation: Slankt design sikrer at den passer ind alle steder.

Funktioner

- Komplet produktrække: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K
- Høj effektivitet for energibesparelser: 120 lm/W
- DC 24V lav spænding giver den allerbedste sikkerhed
- 60.000 timers levetid
- Enestående lyskvalitet: CRI 90, SDCM 3

MASTER LED Strip

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Hotel og restauration
- Kontorer


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Målskitse



MASTER LED Strip

Målskitse



Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret			Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-		-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-		-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90		475 lm
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90		475 lm
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90		500 lm
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90		500 lm
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90		920 lm
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90		920 lm
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90		1.000 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret			Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90		950 lm
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90		1.380 lm
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90		1.380 lm
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90		1.500 lm
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90		1.450 lm
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90		1.830 lm
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90		1.830 lm
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90		2.000 lm

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940	4000 K	90	2.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
	2500LM/M 5M			
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Ja
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Ja
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Ja

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ja
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ja
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ja
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Ja
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Ja
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ja
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ja
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Ja
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ja
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ja
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Ja
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ja
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Ja
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Ja
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Ja
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-









Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 til +40 °C



Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 til +40 °C

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

