



Schmaler LED-Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

MASTER LED-Strip

Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.

Vorteile

- **Überragende Lichtqualität:** Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz
- **Großes Produktangebot:** Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
- **Einfache Installation:** Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.

MASTER LED-Strip

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3
- Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K
- Hohe Effizienz zum Energiesparen: 120lm/W
- DC 24 V Niederspannung bietet höchste Sicherheit
- Nutzlebensdauer: 60.000 Stunden

Anwendung


- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Büros
- Wohngebäude

Versions



LS mounting clips IP20-EU

Abmessungsskizzen



Lichttechnische Daten

Full Product		Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	
Order Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	Lichtstrom
34440200	Master LEDstrip	2700 K	90	920 lm
	8.3W927			
	920LM/M 5M			

Full Product		Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	
Order Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	Lichtstrom
34442600	Master LEDstrip	3000 K	90	920 lm
	8.3W930			
	920LM/M 5M			

MASTER LED-Strip

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1.000 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1.830 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2.500 lm
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ja
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ja
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ja
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Ja
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ja
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ja
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ja
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ja
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ja
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Ja
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Ja
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mechanik und Gehäuse



MASTER LED-Strip

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 bis +40 °C
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED-Strip

