



Schmaler LED- Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

MASTER LED-Strip

Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.

Vorteile

- **Überragende Lichtqualität:** Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz
- **Großes Produktangebot:** Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
- **Einfache Installation:** Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.

MASTER LED-Strip

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3
- Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K
- Hohe Effizienz zum Energiesparen: 120lm/W
- DC 24 V Niederspannung bietet höchste Sicherheit
- Nutzlebensdauer: 60.000 Stunden

Anwendung

- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Büros
- Wohngebäude

Versions



MAS LEDstrip 5M

Abmessungsskizzen



MASTER LED-Strip

Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	24 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C


Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	1'000 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	1'380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	1'380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	1'500 lm











Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	1'830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	1'830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	2'000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	2'400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	2'400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	2'500 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	81 W



MASTER LED-Strip



MASTER LED-Strip

