



Λεπτή ταινία **LED** που προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με διαφοροποιημένες επιλογές όσον αφορά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός

MASTER LED Strip

Μια πλήρης σειρά που παρέχει ανώτερη ποιότητα φωτός με θαυμάσια ομοιομορφία και ασφάλεια. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 5 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT και απολαύστε θαυμάσια αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση

Οφέλη

- Κορυφαία ποιότητα φωτός: Θαυμάσια απόδοση χρωμάτων και εξαιρετικά καλή ομοιομορφία χρωμάτων
- Ευρεία γκάμα προϊόντων: Ποικιλία συνδυασμών φωτεινής ροής ανά ισχύ και CCT που καλύπτουν διάφορες εφαρμογές.
- Πανεύκολη εγκατάσταση: Ο κομψός σχεδιασμός διασφαλίζει την εφαρμογή σε στενούς χώρους.

MASTER LED Strip

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτισμού: CRI 90, SDCM 3
- Πλήρης γκάμα προϊόντων: επιλογές 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K και 6500K
- Υψηλή απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας: 120 lm/W
- Η χαμηλή τάση 24 V DC παρέχει ανώτερη ασφάλεια
- Διάρκεια ζωής 60.000 ώρες

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Γραφεία


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU




LS corner connector IP20-EU






LS mounting clips IP20-EU

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MASTER LED Strip

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	>90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	>90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	>90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	>90	1.000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	>90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	>90	1.500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1.450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	>90	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	>90	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	>90	2.400 lm

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	>90	2.500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Ναι
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Ναι
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Ναι
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Ναι
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ναι
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ναι
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ναι
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Ναι
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ναι
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ναι
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Ναι
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ναι
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ναι
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ναι
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Ναι
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ναι
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Ναι
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Ναι
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Ναι

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα


Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-











Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 έως +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 έως +40 °C









Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2026, Μάρτιος 19 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές