



Tira LED delgada que ofrece una luz de alta calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de la luz

Tira MASTER LED

Una familia completa que ofrece una luz de excelente calidad con gran uniformidad y seguridad. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cinco paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Beneficios

- Calidad de luz superior: excelente reproducción cromática y muy buena consistencia del color
- Amplia gama de productos: variedad de combinaciones de lúmenes/potencia y CCT para dar respuesta a distintas aplicaciones.
- Instalación sencilla: el diseño compacto garantiza el ajuste en espacios reducidos.

Características

- Calidad de luz superior: IRC 90, SDCM 3
- Gama de productos completa: opciones de 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6500 K
- Alta eficiencia para ahorro energético: 120 lm/W
- Baja tensión CC 24 V que ofrece una gran seguridad
- 60.000 horas de vida útil

Tira MASTER LED

Aplicaciones

- Comercios
- Hostelería
- Oficinas

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LEDStrip V profile accessory kit




LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip U profile accessory kit



MAS LEDstrip 5M




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Plano de dimensiones



Tira MASTER LED

Plano de dimensiones



Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-

Tira MASTER LED

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1.000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1.450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2.500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W

Tira MASTER LED

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Sí
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Sí
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Sí
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Sí
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Sí
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Sí
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Sí
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Sí
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Sí
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Sí
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Sí
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Sí
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Sí
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Sí
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Sí
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Sí
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Sí
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Sí
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Sí
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20


Tira MASTER LED

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20



Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Tira MASTER LED



Tira MASTER LED

