



Kapea LED-valonauha tarjoaa erittäin laadukasta valoa, jonka kirkkautta ja valon väriä voi säätää monella tavalla

MASTER LED strip

Täydellinen tuotevalikoima huipputasoiseen, tasalaatuiseen ja turvalliseen valaistukseen. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä viidestä erilaisesta valovirta- ja tehovaihtoehtosta ja neljästä erilaisesta värilämpötilavaihtoehtosta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on mukava käyttää.

Hyödyt

- Erinomainen valon laatu: hyvä värintoisto ja erinomainen väriyhtenäisyys
- Laaja tuotevalikoima: paljon erilaisia valovirran, tehon ja värilämpötilan yhdistelmiä, jotka sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin.
- Helppo asentaa: kapeat mallit voi asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Ominaisuudet

- Erinomainen valon laatu: CRI 90, SDCM 3
- Koko tuotevalikoima: vaihtoehtoina 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K
- Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: 120 lm/W
- DC 24 V -pienjännitesyöttö on erittäin turvallinen
- Käyttöikä 60 000 tuntia

MASTER LED strip

Käyttökohteet

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Toimistot


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Mittapiirros



MASTER LED strip

Mittapiirros



Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1 000 lm
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1 380 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1 380 lm
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1 500 lm
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1 450 lm
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1 830 lm
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1 830 lm
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2 000 lm
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2 000 lm
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2 400 lm
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2 400 lm
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2 500 lm
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2 450 lm

MASTER LED strip

		Väri­lämpö­tila	Väri­toisto­indeksi	Valovirta
Order Code	Full Product Name	(nim.)	(CRI)	
929003167702	LS corner connector	-	-	-
	IP20 50pcs EU			

Käyttö- ja sähkö­ tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulo­jännite	Tehon­kulutus
929003167902	LS tape-to-wire connector	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector	-	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Ohjau­sjär­jestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Him­mennettävä
929003167902	LS tape-to-wire connector	-
929003167802	LS tape-to-tape connector	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Kyllä
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Kyllä
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Kyllä
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Kyllä
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Kyllä
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Kyllä
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Kyllä
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Kyllä
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Kyllä
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suo­jaus­luo­kan koodi
929003167902	LS tape-to-wire connector	-
929003167802	LS tape-to-tape connector	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20

		Väri­lämpö­tila	Väri­toisto­indeksi	Valovirta
Order Code	Full Product Name	(nim.)	(CRI)	
929003167602	LS mounting clips	-	-	-
	IP20 50pcs EU			



Order Code	Full Product Name	Tulo­jännite	Tehon­kulutus
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
929003167702	LS corner connector	-	-
929003167602	LS mounting clips	-	-

Order Code	Full Product Name	Him­mennettävä
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Kyllä
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Kyllä
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Kyllä
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Kyllä
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Kyllä
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Kyllä
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Kyllä
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Kyllä
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Kyllä
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Kyllä
929003167702	LS corner connector	-
929003167602	LS mounting clips	-



Order Code	Full Product Name	Suo­jaus­luo­kan koodi
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
929003167702	LS corner connector	-
929003167602	LS mounting clips	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20...+40 °C
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20...+40 °C
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20...+40 °C
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20...+40 °C
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20...+40 °C
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED strip



MASTER LED strip

