



Striscia LED sottile che offre luce di alta qualità con opzioni diversificate in termini di luminosità e temperatura di colore.

MASTER LED Strip

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione

Vantaggi

- Qualità della luce superiore: ottima resa cromatica e uniformità cromatica estremamente buona
- Ampia gamma di prodotti: diversi pacchetti lumen e numerose combinazioni CCT per soddisfare le differenti applicazioni.
- Semplicità di installazione: il design sottile ne consente l'installazione anche in spazi ristretti.

Caratteristiche

- Luce di qualità superiore: CRI 90, SDCM 3
- Gamma completa di prodotti: 500 lm, 1.000 lm, 1.500 lm, 2.000 lm, 2.500/m, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e Opzioni 6.500 K
- Alta efficienza e risparmio energetico: 120 lm/W
- La bassa tensione DC a 24 V garantisce una sicurezza superiore
- Durata: 60.000 ore

MASTER LED Strip

Applicazione

- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Uffici


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Disegno tecnico



MASTER LED Strip

Disegno tecnico



Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1.000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1.450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2.500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Funzionamento e parte elettrica

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Si
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Si
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Si
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Si
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Si
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Si
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Si
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Si
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Si
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Si
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Si
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Si
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Si
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Si
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Si
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Si
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Si
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Si
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Si
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20


MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20



Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

