



# Smalle LED strip biedt hoge lichtkwaliteit met diverse opties voor helderheid en lichtkleur.

## MASTER LED-strip

Een complete reeks die superieur licht biedt met uitstekende uniformiteit en veiligheid. Kies de beste oplossing voor elk project met 5 opties voor lumen/vermogen en vier CCT's en profiteer van uitstekende betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

### Voordelen

- Superieure lichtkwaliteit: uitstekende kleurweergave en extreem goede constantheid van kleur
- Breed productassortiment: diverse combinaties van lumen/vermogen en CCT voor verschillende toepassingen.
- Eenvoudige installatie: past in kleine ruimtes dankzij de slanke vormgeving.

### Kenmerken

- Superieure lichtkwaliteit: CRI 90, SDCM 3
- Volledig productassortiment: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K
- Hoog rendement voor energiebesparing: 120 lm/W
- DC 24 V, lage spanning voor extra veiligheid
- Levensduur van 60.000 uur

# MASTER LED-strip

## Toepassing

- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants
- Kantoren

## Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






MAS LEDstrip 5M



LS mounting clips IP20-EU

## Maatschets



## Gegevens lichttechniek

## MASTER LED-strip

| Order Code    | Full Product Name                          | Gecorreleerde           |                           |             |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                                            | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtstroom |
| 8719514355033 | LS tape-to-wire connector IP20<br>50pcs EU | -                       | -                         | -           |
| 8719514355019 | LS tape-to-tape connector IP20<br>50pcs EU | -                       | -                         | -           |
| 8719514344501 | MAS LEDstrip 12.5W930<br>1380LM/M 5M       | 3000 K                  | 90                        | 1.380 lm    |

| Order Code    | Full Product Name                    | Gecorreleerde           |                           |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                                      | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtstroom |
| 8719514344709 | MAS LEDstrip 21.3W965<br>2450LM/M 5M | 6500 K                  | 90                        | 2.450 lm    |
| 8719514354975 | LS mounting clips IP20 50pcs EU      | -                       | -                         | -           |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                          | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8719514355033 | LS tape-to-wire connector IP20<br>50pcs EU | -               | -               |
| 8719514355019 | LS tape-to-tape connector IP20<br>50pcs EU | -               | -               |
| 8719514344501 | MAS LEDstrip 12.5W930<br>1380LM/M 5M       | 24 V            | 52 W            |

| Order Code    | Full Product Name                    | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8719514344709 | MAS LEDstrip 21.3W965<br>2450LM/M 5M | 24 V            | 81 W            |
| 8719514354975 | LS mounting clips IP20 50pcs EU      | -               | -               |

### Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                       | Dimbaar |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 8719514355033 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -       |
| 8719514355019 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -       |
| 8719514344501 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M       | Ja      |

| Order Code    | Full Product Name                 | Dimbaar |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| 8719514344709 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | Ja      |
| 8719514354975 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -       |


### Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                       | Beschermingsklasse |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 8719514355033 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                  |
| 8719514355019 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                  |
| 8719514344501 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M       | IP 20              |

| Order Code    | Full Product Name                 | Beschermingsklasse |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 8719514344709 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | IP 20              |
| 8719514354975 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -                  |

### Keurmerken en classificaties

| Order Code    | Full Product Name                       | Bereik omgevingstemperatuur |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 8719514355033 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                           |
| 8719514355019 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                           |
| 8719514344501 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M       | -20 tot +40 °C              |
| 8719514344709 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M       | -20 tot +40 °C              |
| 8719514354975 | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -                           |



MASTER LED-strip

