



Smalle LED strip biedt hoge lichtkwaliteit met diverse opties voor helderheid en lichtkleur.

MASTER LED-strip

Een complete reeks die superieur licht biedt met uitstekende uniformiteit en veiligheid. Kies de beste oplossing voor elk project met 5 opties voor lumen/vermogen en vier CCT's en profiteer van uitstekende betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

Voordelen

- Superieure lichtkwaliteit: uitstekende kleurweergave en extreem goede constantheid van kleur
- Breed productassortiment: diverse combinaties van lumen/vermogen en CCT voor verschillende toepassingen.
- Eenvoudige installatie: past in kleine ruimtes dankzij de slanke vormgeving.

Kenmerken

- Superieure lichtkwaliteit: CRI 90, SDCM 3
- Volledig productassortiment: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K
- Hoog rendement voor energiebesparing: 120 lm/W
- DC 24 V, lage spanning voor extra veiligheid
- Levensduur van 60.000 uur

MASTER LED-strip

Toepassing

- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants
- Kantoren

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU





LS tapetotape connector IP20-EU



LS mounting clips IP20-EU

Maatschets



Gegevens lichttechniek

MASTER LED-strip

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	>90	1.380 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Ja
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-


Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP 20
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 tot +40 °C
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 tot +40 °C
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED-strip

