



Cienka taśma LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości i zróżnicowanych możliwościach ustawień jasności oraz barwy

MASTER LED Strip

Kompletna rodzina produktów zapewniająca doskonałe światło o imponującej równomierności i bezpieczeństwie. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 5 lumenów/W i 4 CCT, i ciesz się wysoką wydajnością i niezawodnością bez konserwacji

Korzyści

- Doskonała jakość światła: doskonale oddawanie barw i wyjątkowo dobra spójność kolorów
- Szeroki wybór produktów: rozmaite kombinacje lumenów/mocy i CCT do różnych zastosowań i potrzeb.
- Łatwa instalacja: smukła konstrukcja umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach.

MASTER LED Strip

Cechy

- Doskonała jakość światła: CRI 90, SDCM 3
- Pełna seria produktów: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K
- Wysoka efektywność i energooszczędność: 120 lm/W
- Niskie napięcie 24 V DC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Okres eksploatacji 60 000 godzin

Zastosowanie

- Sklepy
- Hotele
- Biura


Wersje



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU




LS corner connector IP20-EU






LS mounting clips IP20-EU

Rysunki techniczne



MASTER LED Strip

Rysunki techniczne



Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1 000 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1 380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1 380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1 500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1 450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1 830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1 830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2 000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2 000 lm

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2 400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2 400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2 450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Tak
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Tak
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Tak
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Tak
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Tak
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Tak
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Tak
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Tak
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Tak
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Tak
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Tak
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Tak
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Tak

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Tak
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Tak
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Tak
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Tak
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Tak
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-


Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20



Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

