



Bandă cu LED subțire care oferă lumină de înaltă calitate cu opțiuni diversificate în ceea ce privește luminozitatea și culoarea luminii

Master LED Strip

O familie completă care oferă lumină de calitate superioară cu niveluri excelente de uniformitate și siguranță. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect, dintre 5 pachete de flux luminos/putere și 4 CCT și bucurați-vă de o performanță fiabilă superioară, care nu necesită întreținere.

Beneficii

- Calitate superioară a luminii: redare excelentă a culorilor și consistență cromatică extrem de bună
- Gamă largă de produse: varietate a fluxului luminos/puterii și combinații CCT pentru a se preta la diferite aplicații.
- Instalare ușoară: designul subțire asigură potrivirea în spații înguste.

Master LED Strip

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii: CRI 90, SDCM 3
- Gama completă de produse: opțiunile de 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K și 6500 K
- Eficiență ridicată pentru economisirea energiei: 120 lm/W
- Tensiunea joasă c.c. de 24 V oferă o siguranță superioară
- 60.000 de ore de viață

Cerere

- Retail
- Industria hotelieră
- Birouri


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU




LS corner connector IP20-EU






LS mounting clips IP20-EU

Cote



Master LED Strip

Cote



Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1.000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1.450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm

Master LED Strip

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată		Indice de redare a culorilor	
		(nom.)		(IRC)	Flux luminos
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K		90	2.500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K		90	2.450 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată		Indice de redare a culorilor	
		(nom.)		(IRC)	Flux luminos
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-		-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-		-	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare		Consum de curent	
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-		-	
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-		-	
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V		19 W	
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V		19 W	
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V		19 W	
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V		19 W	
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V		37 W	
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V		37 W	
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V		37 W	
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V		37 W	
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V		52 W	
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V		52 W	

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare		Consum de curent	
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V		52 W	
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V		52 W	
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V		67 W	
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V		67 W	
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V		67 W	
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V		67 W	
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V		81 W	
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V		81 W	
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V		81 W	
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V		81 W	
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-		-	
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-		-	

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Da	
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Da	
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Da	
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Da	
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Da	
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Da	
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Da	
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Da	

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Da	
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Da	
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Da	
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Da	
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Da	
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Da	
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Da	
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Da	
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Da	
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Da	

Master LED Strip

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Da
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Da

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20


Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantală
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C



Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantală
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Master LED Strip



Master LED Strip



Master LED Strip

