



Tenký LED pás ponúka vysoko kvalitné svetlo s rôznymi možnosťami jasu a farby svetla

MASTER LED Strip

Kompletný rad, ktorý ponúka výnimočné svetlo, skvelé rovnomerné vyžarovanie a bezpečnosť. Spomedzi 5 úrovní svetelného toku/prikonu a 4 úrovní CCT si vyberte svetlo, ktoré bude každému vášmu projektu najlepšie vyhovovať, a vychutnajte si úplne spoľahlivý výkon bez nutnosti vykonávania údržby.

Výhody

- Špičková kvalita svetla: Skvelé podanie farieb a mimoriadne dobrá konzistencia farieb
- Široká škála produktov: rôzne kombinácie svetelného toku/výkonu a CCT pre rôzne použitia.
- Jednoduchá inštalácia: tenký dizajn umožňujúci umiestnenie v stiesnených priestoroch.

Vlastnosti

- Prvotriedna kvalita svetla: CRI 90, SDCM 3
- Kompletný sortiment: 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500 lm, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K
- Vysoká účinnosť zaisťujúca úsporu energie: 120 lm/W
- Jednosmerné nízke napätie 24 V ponúka vynikajúcu úroveň bezpečnosti.
- Životnosť 60 000 hodín

MASTER LED Strip

Aplikácie

- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1 000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1 380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1 380 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1 500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1 450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1 830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1 830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2 000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2 000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2 400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2 400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2 500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2 450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Áno
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Áno
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Áno
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Áno
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Áno
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Áno
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Áno
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Áno
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Áno
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Áno
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Áno
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Áno
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Áno
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Áno
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Áno
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Áno
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Áno
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Áno
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Áno
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 až +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 až +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 až +40 °C



Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 až +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 až +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 až +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 až +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 až +40 °C

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 až +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 až +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 až +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 až +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 až +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 až +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

