



# Parlaklık ve ışık rengi açısından çeşitli seçeneklerle yüksek kaliteli ışık sunan ince LED şerit

## MASTER LED Şerit

Mükemmel homojenlik ve güvenle üstün ışık sunan eksiksiz aile. 5 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve bakım derdi olmadan mükemmel güvenilir performansın tadını çıkarın.

### Faydaları

- Üstün ışık kalitesi: Mükemmel renksel geriverim ve son derece iyi renk tutarlılığı
- Geniş ürün yelpazesi: Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için lümen/watt gücü çeşitliliği ve CCT kombinasyonları.
- Kolay kurulum: İnce tasarımı sayesinde dar alanlara sığar.

### Özellikler

- Üstün ışık kalitesi: CRI 90, SDCM 3
- Tam ürün yelpazesi: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K seçenekleri
- Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 120 lm/W
- DC 24 V düşük gerilim, üstün güvenlik sunar.
- 60.000 saat kullanım ömrü.

# MASTER LED Şerit

## Uygulama

- Perakende
- Konaklama
- Ofisler

## Boyutlu çizim



### Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	24 V
Güç Tüketimi	67 W

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

### Mekanik ve Muhafaza


Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20
------------------------------	------

### Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
-------------------------	----------------

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma		Işık Akısı
			İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	dizini (CRI)	
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90		1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	>90		1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	>90		2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90		2.000 lm



## MASTER LED Şerit

