



Тонка світлодіодна стрічка пропонує високоякісне світло з різноманітними параметрами яскравості та кольору світла

Світлодіодна стрічка MASTER LED

Повний асортимент, що забезпечує чудове світло з високою рівномірністю та безпекою. Обирайте найкращий варіант для будь-якого проекту: 5 варіантів світлового потоку / потужності, а також 4 варіанти корельованої колірної температури (CCT), і насолоджуйтеся надійною роботою, що не потребує технічного обслуговування.

Переваги

- Чудова якість світла: Гарна кольоропередача та винятково добра стабільність кольору
- Широкий асортимент: різноманітність комбінацій світлового потоку / потужності та колірної температури для різних застосувань.
- Легке встановлення: тонкий дизайн забезпечує розміщення у вузьких місцях.

Світлодіодна стрічка MASTER LED

Характеристики

- Чудова якість світла: CRI 90, SDCM 3
- Повний асортимент: варіанти 500 лм, 1000 лм, 1500 лм, 2000 лм, 2500 лм, 2700 К, 3000 К, 4000 К та 6500 К
- Висока ефективність для енергозбереження: 120 лм/Вт
- Низька напруга постійного струму 24 В забезпечує виняткову безпеку
- 60 000 годин роботи

Застосування

- Крамниці
- Готелі
- Офіси


Версії



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU





LS corner connector IP20-EU



LS mounting clips IP20-EU

Розміри



Світлодіодна стрічка MASTER LED

Розміри

