



Fita LED fina que oferece elevada qualidade de luz com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Fita LED Corepro

Uma família completa que é brilhante, estreita, segura e fiável. Escolha a melhor solução para cada projeto, desde 4 pacotes lumínicos/potências e 4 CCTs. Desfrute de uma instalação fácil pelo seu design estreito.

Benefícios

- Ampla gama de produtos: variedade de combinações de lúmenes/potência e CCT para dar resposta a diferentes aplicações
- Instalação fácil: design fino assegura que cabe em espaços pequenos.
- Excelente desempenho de luz: elevada eficiência com uma boa restituição cromática e um desempenho fiável durante a utilização

Características


- Gama completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K.
- Elevada eficiência para poupança de energia: 130 lm/W
- Baixa tensão de 24 V CC oferece segurança superior
- Vida útil de 35 000 horas

Fita LED Corepro

Aplicação

- Retail
- Escritórios
- Hotéis

Versions




LS tapetowire connector IP20-EU




LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip U profile accessory kit



LEDStrip H profile accessory kit




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Desenho dimensional



Fita LED Corepro

Desenho dimensional



Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm

Fita LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Fita LED Corepro

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Sim
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Sim
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Sim
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Sim	34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Sim
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Sim	34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Sim
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Sim	34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Sim
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Sim	34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Sim
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Sim	35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Sim	45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Sim	45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Sim	35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Sim	35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-











Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada	Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20	34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20	34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20	34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20	34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20	35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20	45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20	45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20	35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20	35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 a +40 °C
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 a +40 °C
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 a +40 °C	35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 a +40 °C	45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 a +40 °C	45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 a +40 °C	35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 a +40 °C	35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 a +40 °C			
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C			

Fita LED Corepro



Fita LED Corepro

