



# Per l'illuminazione di tutti i giorni, le lampadine LED CorePro a elevata emissione di lumen offrono un'eccellente qualità della luce

## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Vantaggi

- Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine LED Philips standard
- Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni
- Semplice sostituzione retrofit delle lampade tradizionali

## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

### Caratteristiche

- Design tradizionale
- Emissione dei lumen elevata
- Elevata efficienza
- Maggiore durata
- Facilità di installazione


### Applicazione

- Casa
- Magazzini


### Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

### Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

### Informazioni generali

Attacco	E27
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	300 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

### Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice	Flusso
			colore	luminoso
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C



## Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Smerigliata	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Smerigliata	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Smerigliata	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Smerigliata	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Smerigliata	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Smerigliata	A67

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Smerigliata	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Smerigliata	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Smerigliata	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Trasparente	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Trasparente	A67

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

