



For topydelse og bæredygtighed

MASTER Glass LED-pærer

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glas-pærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- 30 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-pærer
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med høj farvegengivelse (CRI>95)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restauration

MASTER Glass LED-pærer

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

MASTER Glass LED-pærer

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	25.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
Farvekode	922-927
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	806 lm
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	470 lm
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	806 lm
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	1.055 lm
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	1.521 lm
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	1.521 lm
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	1.055 lm
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	470 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5,9 W	60 W
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5,9 W	60 W
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10,5 W	100 W
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10,5 W	100 W
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7,2 W	75 W
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3,4 W	40 W

Mekanik og armaturhus









Order Code	Full Product Name	Pære finish
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Klar
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Matteret
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Matteret
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Matteret

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Matteret
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Klar
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Klar
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTER Glass LED-pærer

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	6 kWh
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR	4 kWh
	G	
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR	6 kWh
	G	
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	8 kWh
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR	11 kWh
	G	
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	11 kWh
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	8 kWh
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	4 kWh



MASTER Glass LED-pærer

