Para conseguir el máximo rendimiento y sostenibilidad

Bombillas LED MASTER Glass

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas de cristal de filamento MASTER combinan las formas familiares de las bombillas LED de vidrio incandescente con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED de vidrio, ideales para crear una atmósfera acogedora para los clientes, proporcionan una excelente calidad de luz. Las bombillas de vidrio MASTER se pueden regular con distintos niveles de luz y temperaturas de color (bombillas LED de vidrio regulable). Además, ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales. Al ofrecer una vida útil de 25.000 horas, estas bombillas LED de vidrio regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formas clásicas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Muy alta calidad de luz con excelente reproducción cromática (IRC>95)
- Diseñadas para que se vean, tienen un aspecto excelente encendidas o apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Bombillas LED MASTER Glass

Aplicaciones

- Hogar
- Hostelería

Versions

LEDclassic 40W A60 E27 CL

WGD90 SRT4 1

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Bombillas LED MASTER Glass

Información general	
Base del casquillo	E27
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2200 K
Código de color	922-927
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	A60

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-	90	806 lm
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	300 °	95	806 lm
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	-	90	470 lm
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	-	90	806 lm
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	-	90	1.521 lm
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	300 °	95	470 lm
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	300 °	95	806 lm
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	300 °	95	1.055 lm
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	300 °	95	1.521 lm
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	-	90	1.521 lm
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	300 °	95	1.521 lm
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	-	90	1.055 lm
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	300 °	95	1.055 lm
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-	90	470 lm
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	300 °	95	470 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	5,9 W	60 W
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-	5,9 W	60 W
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	50 to 60 Hz	3,4 W	40 W
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	50 to 60 Hz	5,9 W	60 W
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	50 to 60 Hz	10,5 W	100 W
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-	3,4 W	40 W
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-	5,9 W	60 W
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-	7,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-	10,5 W	100 W
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	50 to 60 Hz	10,5 W	100 W
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-	10,5 W	100 W
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	7,2 W	75 W
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-	7,2 W	75 W
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	3,4 W	40 W
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-	3,4 W	40 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	Transparente
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Transparente

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	Mate
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	Mate

Bombillas LED MASTER Glass

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	Mate
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Mate
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Mate
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Mate
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Mate
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	Transparente

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Transparente
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	Transparente
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Transparente
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	Transparente
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Transparente

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-20 °C a 45 °C	6 kWh
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-20 °C a +45 °C	6 kWh
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	-20 °C a +45 °C	4 kWh
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	-20 °C a +45 °C	6 kWh
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	-20 °C a +45 °C	11 kWh
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-20 °C a +45 °C	4 kWh
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-20 °C a +45 °C	6 kWh
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-20 °C a +45 °C	8 kWh
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-20 °C a +45 °C	11 kWh
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	-20 °C a 45 °C	11 kWh
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-20 °C a +45 °C	11 kWh
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	-20 °C a 45 °C	8 kWh
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-20 °C a +45 °C	8 kWh
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-20 °C a 45 °C	4 kWh
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-20 °C a +45 °C	4 kWh



Bombillas LED MASTER Glass





Bombillas LED MASTER Glass



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.