Cho hiệu suất và tính bền vững cao nhất

Bóng đèn LED MASTER Glass

Với thiết kế cổ điển đã trở thành di sản, những bóng đèn sợi đốt thủy tinh MASTER này kết hợp hình dáng quen thuộc của bóng đèn sợi đốt thủy tinh LED với những lợi ích của công nghệ LED bền bỉ. Những bóng đèn LED thủy tinh này cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời, lý tưởng để tạo ra bầu không khí ấm cúng cho khách hàng. Bóng đèn thủy tinh MASTER có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng và sắc thái màu (bóng đèn LED thủy tinh có thể điều chỉnh độ sáng). Ngoài ra, chúng còn tiết kiệm năng lượng đáng kể, tiêu thụ ít hơn 30% điện năng so với bóng đèn LED thường. Với tuổi thọ lên tới 25.000 giờ, những bóng đèn LED thủy tinh có thể điều chỉnh độ sáng này còn giúp giảm chi phí bảo trì.

Lợi ích

- Tiết kiệm 30% năng lượng so với bóng đèn LED Philips tiêu chuẩn
- Tuổi thọ rất dài giúp giảm nhu cầu thay thế
- Thay thế đơn giản cho các loại đèn cũ

Tính năng

- thiết kế độc đáo với hình dạng cổ điển
- vừa vặn như đúc và hoàn thiện tinh tế
- Chất lượng ánh sáng rất tốt với độ hoàn màu tuyệt vời (CRI>95)
- Được thiết kế để gây ấn tượng với vẻ đẹp luôn nổi bật, dù bật hay tắt
- Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân hoặc các chất độc hại khác

Ứng dụng

- Trang chủ
- Dịch vụ nhà hàng khách sạn

Bóng đèn LED MASTER Glass

Phiên bản

LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm



© 2025 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.