



For en optimal kombination af værdi og ydelse

MASTER Value LED-glaspærer

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- 30 % energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>90)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder


- Bolig
- Hotel og restauration

MASTER Value LED-glaspærer

Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1



LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1




MASTER Value LED-glaspærer

Versions



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value LED-glaspærer

Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Generelle oplysninger

Fod	E27
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
--	------

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstarttid (nom.)	0,5 s

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret			Farvekode
			farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	300 °	2700 K	90		927
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	300 °	2700 K	90		927
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	300 °	2700 K	90		927
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	300 °	2700 K	90		927
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	300 °	2700 K	90		927
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	300 °	2700 K	90		927
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	300 °	4000 K	90		940
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	300 °	4000 K	90		940
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	300 °	2700 K	90		927
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	300 °	2700 K	90		927
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	300 °	2700 K	90		927

Order Code	Full Product Name	Korreleret			
		Spredningsvinkel (nom.)	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Farvekode
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	270 °	2700 K	80	827
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	300 °	2200 K	90	922-927
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	300 °	2200 K	90	922-927
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	300 °	2700 K	90	927

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	1.055 lm	929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	806 lm
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	1.521 lm	929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	470 lm
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	806 lm	929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	806 lm
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	1.055 lm	929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	650 lm
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	1.521 lm	929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	806 lm
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	470 lm	929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	806 lm
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	1.055 lm	929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	806 lm
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	1.521 lm			

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W	929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W	929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W				

Temperatur

MASTER Value LED-glaspærer

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Klar	A60
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Matteret	A60
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Matteret	A60
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Matteret	A60
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Matteret	A60
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Matteret	A60
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Matteret	A60

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-20 til +45 °C	8 kWh
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-20 til +45 °C	12 kWh
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-20 til +45 °C	6 kWh
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-20 til +45 °C	8 kWh
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-20 til +45 °C	12 kWh









Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Klar	A60
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Klar	G120
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Spejlkroner	A60
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Klar	G93
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Klar	ST64
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Klar	ST64

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-20 til +45 °C	4 kWh
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-20 til +45 °C	6 kWh
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-20 til +45 °C	4 kWh

MASTER Value LED-glaspærer

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug
			kWh/1000 t.
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-20 til +45 °C	6 kWh
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-20 til +45 °C	8 kWh
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-20 til +45 °C	6 kWh
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-20 til +45 °C	6 kWh
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-20 til +45 °C	6 kWh



MASTER Value LED-glaspærer

