



# Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνηθισμένους γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνηθισμένους λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### Οφέλη

- Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

### Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με εξαιρετική χρωματική απόδοση (CRI>90)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας

# Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

## Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL



LEDclassic 60W G93 E27 CL  
WGD90 1PF 4 1







LEDclassic 60W ST64 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

# Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E27
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--------------------	---------------------------------------

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	927	1.055 lm
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	927	1.521 lm
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	806 lm
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	1.055 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	927	1.521 lm
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	927	470 lm
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	940	1.521 lm
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	927	806 lm
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	927	470 lm
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	927	806 lm
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	922-927	806 lm
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	922-927	806 lm
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	927	806 lm

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W	34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W				

## Θερμοκρασία

## Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπήρα	Σχήμα λαμπήρα
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Διαφανές	A60
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Διαφανές	A60
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Ματ	A60
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Ματ	A60
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Ματ	A60
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Ματ	A60
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Ματ	A60

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπήρα	Σχήμα λαμπήρα
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Διαφανές	A60
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Διαφανές	A60
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Διαφανές	G120
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Διαφανές	G93
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Διαφανές	ST64
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Διαφανές	ST64










### Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-20 έως +45 °C	8 kWh
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-20 έως +45 °C	12 kWh
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-20 έως +45 °C	6 kWh
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-20 έως +45 °C	8 kWh



Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-20 έως +45 °C	12 kWh
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-20 έως +45 °C	4 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C έως +45 °C	12 kWh
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-20 έως +45 °C	6 kWh

# Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-20 έως +45 °C	4 kWh
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-20 έως +45 °C	6 kWh
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-20 έως +45 °C	6 kWh
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-20 έως +45 °C	6 kWh
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-20 έως +45 °C	6 kWh



# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2026, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές