

Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

MASTER Value LEDbulb

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>90)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing


- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

MASTER Value LEDbulb

Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2




LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4




LEDbulb MAS G120 E27 CL



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1







LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

MASTER Value LEDbulb

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

MASTER Value LEDbulb

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	300 graden
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	927	1.055 lm
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	927	1.521 lm
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	806 lm
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	1.055 lm
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	927	1.521 lm
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	927	470 lm
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	940	1.521 lm
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	927	806 lm
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	927	470 lm
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	927	806 lm
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	922-927	806 lm
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	922-927	806 lm
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	927	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Operationele temperatuur

MASTER Value LEDbulb

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Helder	A60
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Helder	A60
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Mat	A60
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Mat	A60
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Mat	A60

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Helder	A60
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Helder	A60
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Helder	G120
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Helder	G93
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Helder	ST64
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Helder	ST64










Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-20 tot +45 °C	8 kWh
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-20 tot +45 °C	12 kWh
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-20 tot +45 °C	6 kWh
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-20 tot +45 °C	8 kWh
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-20 tot +45 °C	12 kWh
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-20 tot +45 °C	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C t/m 45 °C	12 kWh
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-20 tot +45 °C	6 kWh
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-20 tot +45 °C	4 kWh
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-20 tot +45 °C	6 kWh
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-20 tot +45 °C	6 kWh
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-20 tot +45 °C	6 kWh

MASTER Value LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-20 tot +45 °C	6 kWh



MASTER Value LEDbulb

