



Değer ve performansın ideal birleşimi için

MASTER Value Glass LED ampuller

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu MASTER Value Glass LED ampuller, normal cam LED ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir cam LED ampuller) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Cam LED Ampuller, normal LED ampullere kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED ampuller bakım maliyetlerini de azaltır.

Faydaları

- Standart Philips LED ampullere kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar
- Değişirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü
- Geleneksel lambalar için kolay değişim

Özellikler

- klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- Mükemmel renksel geriverim ile çok iyi ışık kalitesi (CRI>90)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, açık veya kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: civa veya başka tehlikeli madde içermez

Uygulama

- Ev
- Konaklama

MASTER Value Glass LED ampuller

Versions





LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MASVLELEDBulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	60 mm	104 mm

Product	D	C
MASVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	60 mm	107 mm
MASVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	60 mm	103 mm

MASTER Value Glass LED ampuller

Genel Bilgiler

Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	A60
--------------	-----

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	E27
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	E27
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	E27
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	E27
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	B22
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	B22

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk			
		Işın Açısı (Nom)	Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-	2200 K	922-927	806 lm
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	300 °	2700 K	927	806 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	300 °	2700 K	927	1.521 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk			
		Işın Açısı (Nom)	Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	300 °	4000 K	940	1.521 lm
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	300 °	2700 K	927	806 lm
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	300 °	2700 K	927	1.521 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	5,9 W	60 W
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	5,9 W	60 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	5,9 W	60 W
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	10,5 W	100 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	70 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	80 °C

MASTER Value Glass LED ampuller

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	70 °C
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	70 °C






Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	Şeffaf
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	Buzlu
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Buzlu

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Buzlu
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	Buzlu
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	Buzlu

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-20 ila +45 °C	6 kWh
34786101	MASTERVLELED Bulb D5.9-60W E27 927A60FR G UK	-20 ila +45 °C	6 kWh
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-20 ila +45 °C	12 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C ila 45 °C	12 kWh
32479401	MASTERVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK	-20 ila +45 °C	6 kWh
32503601	MASTERVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK	-20 ila +45 °C	11 kWh



MASTER Value Glass LED ampuller

