



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Maison
- Hôtellerie

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27





MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

Schéma dimensionnel







Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4,3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8,5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8,5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Approbation et application

Plage de température ambiante	-20 à +45 °C
-------------------------------	--------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Cycle d'allumage
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20 000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20 000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Données techniques de l'éclairage

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Code	Flux
		d'émission du faisceau (nom.)	de couleur corrélée (nom.)		
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	300 degré(s)	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	300 degré(s)	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	300 degré(s)	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	300 degré(s)	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	300 degré(s)	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	300 degré(s)	2700 K	827	1 055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	300 degré(s)	4000 K	840	1 055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	300 degré(s)	2700 K	827	1 521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	300 degré(s)	4000 K	840	1 521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	300 degré(s)	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Code	Flux
		d'émission du faisceau (nom.)	de couleur corrélée (nom.)		
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	300 degré(s)	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	300 degré(s)	3000 K	830	1 055 lm
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	300 degré(s)	3000 K	830	1 521 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	300 degré(s)	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	300 degré(s)	2700 K	827	1 521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	300 degré(s)	4000 K	840	1 521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	330 degré(s)	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	300 degré(s)	2700 K	827	1 055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	300 degré(s)	4000 K	840	1 055 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de	Puissance équivalente
			démarrage (nom.)	
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de	Puissance équivalente
			démarrage (nom.)	
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)	Puissance équivalente
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)	Puissance équivalente
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparent	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparent	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Dépoli	A60

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Dépoli	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Dépoli	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Dépoli	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Dépoli	A60


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Dépoli	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Dépoli	A60
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Dépoli	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparent	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparent	A60

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparent	A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparent	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparent	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparent	A60


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1000 h
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°




(cd/1000lm) 0° L.O.R.=1.00

— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°

— 150° — 150°




(cd/1000lm) 0°

— 150° — 150°




(cd/1000lm) 0°

— 150° — 150°



(cd/1000lm) 0°

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

