



CorePro LED kombinerar de välkända formerna på glödlampor med fördelarna med LED- teknikens långa livslängd och passar utmärkt för dina dagliga belysningsbehov

CorePro Glass LED bulbs

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

CorePro Glass LED bulbs

Fördelar

- Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-lampor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel eftermontering som ersättning av konventionella ljuskällor

Funktioner

- Klassisk design med klassiska former
- Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet
- Mycket bra ljusqualität med god färgåtergivning (CRI>80)
- Designad för att synas – snygg både när den är tänd och släckt
- Miljövänlig; innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Hem
- Hotell och restaurang


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27







LED Bulb A67 E27 ND Clear



MZD LEDCLA 60W A60 E27

CorePro Glass LED bulbs

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED bulbs

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED bulbs

Allmän information

Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
929001243002	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5–40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7–60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5–75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5–75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5–100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5–40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5–75W E27 A60 830FRG	20 000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 830FRG	20 000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3–40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5–75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5–75W E27 A60 840CLG	20 000

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad				Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Spridningsvinkel (nom)	färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde			Spridningsvinkel (nom)	färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929001243002	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 A60 827FR G	300 °	2700 K	827	806 lm	929002026592	CorePro LEDBulb10.5–100W E27 A60 840 FRG	300 °	4000 K	840	1521 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 G93 827 CL G	300 °	2700 K	827	806 lm	929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5–40W E27 A60830 FRG	300 °	3000 K	830	470 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 ST64 827CL G	300 °	2700 K	827	806 lm	929002425092	CorePro LEDBulbND 7–60W E27 A60 830 FR G	300 °	3000 K	830	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5–40W E27 A60 827FR G	300 °	2700 K	827	470 lm	929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5–75W E27 A60 830FRG	300 °	3000 K	830	1 055 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7–60W E27 A60 840 FR G	300 °	4000 K	840	806 lm	929002425292	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 830FRG	300 °	3000 K	830	1521 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5–75W E27 A60 827FR G	300 °	2700 K	827	1 055 lm	929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3–40W E27 A60827 CLG	300 °	2700 K	827	470 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5–75W E27 A60 840 FR G	300 °	4000 K	840	1 055 lm	929002026192	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 827CLG	300 °	2700 K	827	1521 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 827FRG	300 °	2700 K	827	1 521 lm	929002026292	CorePro LEDBulbND10.5–100W E27A60 840CLG	300 °	4000 K	840	1521 lm

CorePro Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Korrelerad				Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Spridningsvinkel (nom)	färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde			Spridningsvinkel (nom)	färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	330 °	2700 K	827	806 lm	929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	300 °	4000 K	840	1 055 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	300 °	2700 K	827	1 055 lm						

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Tändningstid		Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Tändningstid	
			(nom)	Motsvarande effekt				(nom)	Motsvarande effekt
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W	929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W	929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W	929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W	929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W	929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W	929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W	929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W					

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)	Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C	929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C	929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C	929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C	929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C

CorePro Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Frostad	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Klar	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Klar	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Frostad	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Frostad	A60
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Frostad	A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Frostad	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Frostad	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Frostad	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Frostad	A60

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Frostad	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Frostad	A60
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Frostad	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Klar	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Klar	A60
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Klar	A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Klar	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Klar	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Klar	A60


Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh

CorePro Glass LED bulbs


Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002026292	CorePro LEDBulbND10,5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°


90°

CorePro Glass LED bulbs




(cd/1000lm) 0° L.O.R.=1.00


— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

CorePro Glass LED bulbs



CorePro Glass LED bulbs

