



Dimbare glazen LED- kaars- en kogellampen en die voldoen aan de hoge verlichtingservaringss tandaarden

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Voordelen

- Energiebesparing, 30% minder energieverbruik in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Uitstekende lichtkwaliteit met zeer hoge kleurweergave (CRI>95)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Huishoudelijke toepassing
- Horeca: restaurants en hotels

Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1




MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Versions



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Maatschets




| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 45 mm | 80 mm |


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 35 mm | 119 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 35 mm | 119 mm |



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 35 mm | 95 mm |

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Algemene informatie

| | |
|---------------------|-----------|
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Nominale levensduur | 25.000 hr |

Gegevens lichttechniek

| | |
|---|---------|
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 K |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| Kleurcode | 922-927 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|--------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
|---------------|--------|

Keurmerken en classificaties

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 °C t/m 45 °C |
|-----------------------------|------------------|

Algemene informatie

| Order Code | Full Product Name | Lampvoet |
|---------------|---|----------|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | E14 |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | E14 |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | E14 |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | E14 |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | E14 |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | E27 |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | E14 |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | E14 |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | E14 |

Gegevens lichttechniek

| Order Code | Full Product Name | Lichtstroom |
|---------------|---|-------------|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 470 lm |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 806 lm |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 340 lm |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 470 lm |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 470 lm |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 806 lm |

| Order Code | Full Product Name | Lichtstroom |
|---------------|---|-------------|
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 340 lm |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 340 lm |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 470 lm |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 340 lm |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 470 lm |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 806 lm |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik | Overeenkomstig vermogen |
|---------------|---|-----------------|-------------------------|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 5,9 W | 60 W |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 2,5 W | 25 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik | Overeenkomstig vermogen |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 5,9 W | 60 W |

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

